

Philips  
Kompozitni A/V-kabel

5 m

SWV3214W



# Povečajte doživetje ob gledanju

s kompozitnim kablom za zvok/video

Nadgradite zvočno/video povezavo med komponentami.

## Zaščita pred izgubo signala

- Z bakrom prepletena ojačena aluminijasta zaščita

## Uživajte v vrhunski sliki in zvoku

- Pozlačeni 24-karatni priključki za optimalni signal
- Prevodnik iz čistega bakra za zanesljiv prenos signalov

## Enostavna namestitvev

- Barvno označeni priključki za hitro prepoznavanje
- Pripravljeno za takojšnjo enostavno uporabo

## Izkoristite boljšo vzdržljivost

- Gibljev PVC-plašč
- Gumijasta ublažitev obremenjenosti
- Kovinska zaščita za podaljšano vzdržljivost

# PHILIPS

dovršeno in preprosto

Kompozitni A/V-kabel  
5 m

# Specifikacije

## Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G):  
19,5 x 28,5 x 4 cm
- Neto teža: 0,67 kg
- Bruto teža: 0,83 kg
- Teža embalaže: 0,16 kg
- EAN: 87 12581 39309 0
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Pretisni omot

## Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 40,6 x 30,2 x 17,2 cm
- Neto teža: 2,68 kg
- Bruto teža: 3,84 kg
- Teža embalaže: 1,16 kg
- EAN: 87 12581 39722 7
- Število komercialnih pakiranj: 4

SWV3214W/10

# Značilnosti

## Barvno označeni priključki

Barvno označeni priključki olajšajo priključevanje kablov na ustrezne vhode in izhode.

## Gibljiv PVC-plašč

Gibljiv PVC-plašč ščiti občutljivo jedro kabla. Poskrbi tudi za podaljšano vzdržljivost in olajša namestitvev.

## Gumijasta ublažitev obremenjenosti

Gumijasta ublažitev obremenjenosti omogoča varno in hkrati gibljivo povezavo med kablom in vtičem.

## Prepletena zaščita

Z bakrom prepletena ojačena aluminijasta zaščita preprečuje izgube signala in motnje.

## Pripravljeno za takojšnjo uporabo

Omogoča takojšnjo uporabo z enostavno namestitvijo komponent brez zamudne namestitve.

## Kovinska zaščita

Kovinska zaščita varuje notranjo povezavo kabla in zagotavlja vzdržljivost in zanesljivost povezave.

## Pozlačen 24-karatni priključek

Pozlačeni 24-karatni priključki zagotavljajo najboljšo kakovost signala za vaše komponente.

## Čisti baker

Bakreni prevodnik omogoča izjemno natančen prenos signala z minimalno odpornostjo.



Datum izdaje 2013-02-14

Različica: 2.0.6

12 NC: 8670 000 36793  
EAN: 87 12581 39309 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)