

Philips  
kabel HDMI

1,5 m

Visoka hitrost

SWV3432W



## Podpira ločljivosti do 1080p

s hitrim kablom HDMI 1.3a

Nadgradite povezavo za prenos zvočnih/video signalov med komponentami.

### Zaščita pred izgubo signala

- Z bakrom prepletena ojačena aluminijasta zaščita

### Uživajte v vrhunski sliki in zvoku

- Pozlačeni 24-karatni priključki za optimalni signal
- Prevodnik iz čistega bakra za zanesljiv prenos signalov

### Enostavna namestitvev

- Pripravljeno za takojšnjo enostavno uporabo

### Izkoristite boljšo vzdržljivost

- Gibljev PVC-plašč
- Gumijasta ublažitev obremenjenosti
- Kovinska zaščita za podaljšano vzdržljivost

### Različica HDMI™ 1.3a

- Deep Color™
- Lossless Audio™

# PHILIPS

dovršeno in preprosto

Kabel HDMI  
1,5 m Visoka hitrost

# Specifikacije

## Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G):  
9,5 x 26,5 x 2,8 cm
- Neto teža: 0,132 kg
- Bruto teža: 0,184 kg
- Teža embalaže: 0,052 kg
- EAN: 87 12581 39325 0
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Pretisni omot

## Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 14,6 x 11,43 x 30,73 cm
- Neto teža: 0,528 kg
- Bruto teža: 1,04 kg
- Teža embalaže: 0,512 kg
- EAN: 87 12581 39740 1
- Število komercialnih pakiranj: 4

SWV3432W/10

# Značilnosti

## Gibljiv PVC-plašč

Gibljiv PVC-plašč ščiti občutljivo jedro kabla. Poskrbi tudi za podaljšano vzdržljivost in olajša namestitev.

## Gumijasta ublažitev obremenjenosti

Gumijasta ublažitev obremenjenosti omogoča varno in hkrati gibljivo povezavo med kablom in vtičem.

## Prepletena zaščita

Z bakrom prepletena ojačena aluminijasta zaščita preprečuje izgube signala in motnje.

## Pripravljeno za takojšnjo uporabo

Omogoča takojšnjo uporabo z enostavno namestitvijo komponent brez zamudne namestitve.

## Kovinska zaščita

Kovinska zaščita varuje notranjo povezavo kabla in zagotavlja vzdržljivost in zanesljivost povezave.

## Pozlačen 24-karatni priključek

Pozlačeni 24-karatni priključki zagotavljajo najboljšo kakovost signala za vaše komponente.

## Čisti baker

Bakreni prevodnik omogoča izjemno natančen prenos signala z minimalno odpornostjo.

## Deep Color™

Podpira 30-, 36- in 48-bitne (RGB ali YCbCr) globine barv in tako omogoča televizorjem visoke ločljivosti, da namesto več milijonov barv predvajajo več milijard barv. Omogoča povečano kontrastno razmerje. Preprečuje opazne prehode med odtenki barv na zaslonu in tako zagotavlja gladke prehode odtenkov in nežno stopnjevanje barv.

## Lossless Audio™

Podpira nove stisnjene digitalne zvočne formate brez izgub kot sta Dolby TrueHD in DTS-HD.



Datum izdaje 2013-02-14

Različica: 2.0.10

12 NC: 8670 000 36811  
EAN: 87 12581 39325 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)