

Philips
Кабель HDMI

1,5 м
Высокоскоростной
Плоский

SWV3435S



Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением

благодаря плоскому высокоскоростному кабелю HDMI™

Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением. Высокоскоростной плоский разъем HDMI™ обеспечивает наилучшую передачу звука и видеоизображения с разрешением до 4x 1080p+.

Возможности HDMI

- Поддержка 3D
- UHD 2160p
- Реверсивный звуковой канал (ARC)

Наслаждайтесь превосходным качеством изображения и звука

- Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала
- Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

Защита от потери сигнала

- Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

Увеличенная прочность

- Защитный металлический корпус для дополнительной прочности
- Гибкая полихлорвиниловая оболочка

PHILIPS

Характеристики

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г):
8,9 x 24,1 x 4,3 см
- Вес нетто: 0,182 кг
- Вес брутто: 0,222 кг
- Вес упаковки: 0,040 кг
- EAN: 87 12581 49515 2
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Блистер

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В):
21,6 x 11,4 x 26,9 см
- Вес нетто: 0,728 кг
- Вес брутто: 1,133 кг
- Вес упаковки: 0,405 кг
- EAN: 87 12581 49516 9
- Количество потребительских упаковок: 4

Особенности

UHD 2160p

Поддержка видеоразрешения до 2160p UHD позволяет конкурировать с системами цифрового кино, используемыми в кинотеатрах.

Поддержка 3D

Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и наслаждаться играми, не выходя из дома.

Реверсивный звуковой канал (ARC)

Позволяет передавать цифровые аудиоданные с телевизора со встроенным тюнером, который подключен через разъем HDMI, на систему объемного звучания без использования отдельного аудиокабеля.

Позолоченный разъем (24 карата)

Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

Металлический корпус

Металлический корпус защищает внутренние контакты кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

Сверхчистая медь

Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

Экранирующая оплетка

Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

Плоская форма

Удобная плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Легко крепится на стену и плотно прилегает к углам.



Дата выпуска 2014-07-29

Версия: 2.7.5

12 NC: 8670 000 55103
EAN: 87 12581 49515 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com