

飛利浦
DVI-HDMI 纜線

1.5 公尺

SWV3440



讓電視活起來

就使用此 DVI-HDMI 纜線

在各元件間加速視訊訊號之傳送連線。

享受更棒的畫質

- 24 K 鍍金接頭可最佳化訊號品質

防止訊號損失

- 銅線編織強化鉛遮蔽

輕鬆安裝

- 輕鬆好握的防滑人體工學握把
- 可輕鬆使用的隨插即用

讓產品更耐用

- 彈性 PVC 外膜
- 經橡膠拉力測試
- 金屬防護殼讓產品更耐用

PHILIPS

sense and simplicity

DVI-HDMI 纜線 1.5 公尺

規格

內紙箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33177 1
- 數量: 6
- 淨重: 4.00 kg
- 皮重: 0.50 kg
- 淨重: 3.50 kg
- 長度 (公分): 26.6 cm
- 寬度 (公分): 17.5 cm
- 高度 (公分): 31.5 cm

外箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33180 1
- 數量: 36
- 淨重: 20.0 kg
- 皮重: 3.5 kg

- 淨重: 16.5 kg
- 長度 (公分): 55.8 cm
- 寬度 (公分): 28.6 cm
- 高度 (公分): 66.0 cm

包裝

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95591 1
- 數量: 1
- 淨重: 0.75 kg
- 皮重: 0.10 kg
- 淨重: 0.65 kg
- 高度: 3.0 cm
- 長度: 25.0 cm
- 寬度: 17.0 cm

SWV3440/93

產品特點

彈性 PVC 外膜

彈性 PVC 外膜可保護脆弱的纜線中心部分。不僅讓產品更耐用，也能輕鬆安裝。

24 K 鍍金接頭

24 K 鍍金接頭可確保您的元件擁有最佳的訊號品質。

經橡膠拉力測試

經橡膠拉力測試提供纜線與插頭更安全且更具彈性的接合。

編織遮蔽

銅線編織強化鋁遮蔽可防止訊號損失與干擾。

輕鬆好握

此款防滑握把可輕鬆連接元件，握感舒適。

隨插即用

隨插即用讓元件安裝變得更容易，免除費時的安裝過程。

金屬殼

金屬殼可保護纜線內部連線，確保連線耐用且穩定。



發行日期 2008-09-30

版本: 2.1.6

12 NC: 9082 100 07709
EAN: 87 10895 95591 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com