


Philips
Komponentvideokabel

1,5 m

SWV3505



Förhöj din bildupplevelse

med den här komponentvideokabeln

Få en bättre anslutning för överföring av ljud-/videosignaler mellan dina komponenter.

Bättre bildkvalitet

- 24-karats guldpläterade kontakter optimerar signalen

Bättre ljudkvalitet

- Ledare av koppar med hög renhetsgrad för tillförlitlig signalöverföring

Skyddar mot signalförlust

- Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning

Enkel installation

- Färgkodade kontakter för omedelbar igenkänning
- Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning
- Enkel användning med plug-and-play

Utökad hållbarhet

- Skyddande metallhölje för utökad hållbarhet
- Flexibelt PVC-hölje
- Dragavlastning i gummi

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Förpackning

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95024 4
- Kvantitet: 1
- Bruttovikt: 0,310 kg
- Taravikt: 0,070 kg
- Nettovikt: 0,240 kg
- Längd: 28,00 cm
- Bredd: 17,50 cm
- Höjd: 3,00 cm

Yttre kartong

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96116 5
- Kvantitet: 36
- Bruttovikt: 11,80 kg
- Taravikt: 0,50 kg
- Nettovikt: 11,30 kg
- Längd: 565 mm
- Bredd: 360 mm
- Höjd: 300 mm

Funktioner

24 karats guldpläterad kontakt

24-karats guldpläterade kontakter ger den högsta signalkvaliteten för dina komponenter.

Koppar med hög renhetsgrad

Den här kopparledaren ger signalöverföring med hög precision och minimalt motstånd.

Flätad skärmning

Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning skyddar mot signalförlust och störningar.

Färgkodade kontakter

Färgkodade anslutningar gör det enkelt att installera kabeln i rätt in- och utgång.

Enkelt grepp

Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt bekvämt att ansluta komponenterna.

Plug and play

Plug-and-play gör det enkelt att installera komponenter utan tidskrävande installationer.

Metallhölje

Metallhöljet skyddar kabelns interna anslutning. Det garanterar att anslutningen är hållbar och tillförlitlig.

Flexibelt PVC-hölje

Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel installation.

Dragavlastning i gummi

Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.

