

Philips
Câble coaxial

2 m
Fiches PAL
Blanc

SWV3517



Améliorez votre expérience visuelle

avec ce câble coaxial de type PAL

Améliorez la connexion pour le transfert de signaux audio/vidéo entre vos composants.

Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle

- Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal

Qualité sonore améliorée

- Conducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux
- Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal

Protection contre la perte de signal

- Blindage en aluminium renforcé par une tresse de cuivre

Installation facile

- Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile
- Plug-and-play, pour une installation plus facile

Longévité accrue

- Connecteurs métalliques pour une longévité accrue
- Gaine flexible en PVC
- Système antitraction en caoutchouc

PHILIPS

Câble coaxial
2 m Fiches PAL, Blanc

Caractéristiques

Emballage

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93396 4
- Quantité: 1
- Poids brut: 0,160 kg
- Tare: 0,030 kg
- Poids net: 0,130 kg
- Longueur: 23,00 cm
- Largeur: 14 cm
- Hauteur: 3,50 cm

Carton interne

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99667 9
- Quantité: 4
- Poids brut: 0,830 kg
- Tare: 0,190 kg

- Poids net: 0,640 kg
- Longueur (cm): 23,20 cm
- Largeur (cm): 14,20 cm
- Hauteur (cm): 14,20 cm

Carton externe

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93397 1
- Quantité: 24
- Poids brut: 5,000 kg
- Tare: 1,160 kg
- Poids net: 3,840 kg
- Longueur (cm): 45,50 cm
- Largeur (cm): 26,00 cm
- Hauteur (cm): 33,00 cm



SWV3517/10

Points forts

Cuivre grande pureté

Ce conducteur en cuivre offre une grande précision de transfert des signaux doublée d'une résistance minimale.

Connecteur plaqué or 24 carats

Les connecteurs plaqués or 24 carats garantissent la meilleure qualité de signal qui soit pour vos appareils.

Blindage tressé

Le blindage en aluminium renforcé par une tresse de cuivre offre une protection contre la perte de signal et les interférences.

Prise en main facile

Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.

Plug-and-play

La technologie « plug-and-play » vous permet d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le faire fonctionner sans devoir procéder à une installation complexe ou à une analyse technique.

Connecteurs métalliques

Les connecteurs métalliques protègent le raccordement interne du câble. Ils garantissent à la fois la fiabilité et la longévité de votre raccordement.

Gaine flexible en PVC

La gaine flexible en PVC protège l'âme fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.

Système antitraction en caoutchouc

Le système antitraction en caoutchouc offre une jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.



Date de publication
2014-02-19

Version: 4.2.9

12 NC: 9082 100 06281
EAN: 87 10895 93396 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com