

Philips  
HDMI-Kabel

1,5 m

schnell

SWV3534



## Unterstützt Auflösungen bis zu 1080p

mit diesem High Speed HDMI™ Kabel

Das neue High Speed HDMI™ bietet hervorragende Ton- und Bildqualität mit einer Auflösung bis zu 1080p.

### HDMI™, Version 1.3a

- Deep Color™
- Lossless Audio™

### Genießen Sie die bessere Bild- und Tonqualität

- Vergoldete Gerätestecker (24k) zur Signalloptimierung
- Hochreiner Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung

### Niedrige Signaldämpfung

- Schirmung aus Aluminium, verstärkt durch Kupfergeflecht

### Einfache Installation

- Rutschfester, ergonomischer und praktischer Griff
- Praktisches Plug & Play

**PHILIPS**

sense and simplicity

HDMI-Kabel  
1,5 m schnell

## Daten

### Verpackung

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93413 8
- Menge: 1
- Bruttogewicht: 0,160 kg
- Eigengewicht: 0,050 kg
- Nettogewicht: 0,110 kg
- Länge: 23,00 cm
- Breite: 14,00 cm
- Höhe: 3,5 cm

### Innenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99670 9
- Menge: 4
- Bruttogewicht: 0,850 kg
- Eigengewicht: 0,210 kg
- Nettogewicht: 0,640 kg
- Länge (cm): 23,20 cm
- Breite (cm): 14,20 cm
- Höhe (cm): 14,20 cm

### Außenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93414 5
- Menge: 24
- Bruttogewicht: 5,100 kg

- Eigengewicht: 1,260 kg
- Nettogewicht: 3,840 kg
- Länge (cm): 45,00 cm
- Breite (cm): 25,00 cm
- Höhe (cm): 32,00 cm

### Innenkarton

- Bruttogewicht: 0,85 kg
- Innenkarton (L x B x H): 23,2 x 14,2 x 14,2 cm
- Nettogewicht: 0,64 kg
- Eigengewicht: 0,21 kg

### Außenkarton

- Bruttogewicht: 6,16 kg
- Außenkarton (L x B x H): 43,6 x 42,4 x 27,7 cm
- Nettogewicht: 2,64 kg
- Eigengewicht: 3,52 kg

### Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T):  
14 x 22,8 x 3 cm
- Bruttogewicht: 0,16 kg
- Nettogewicht: 0,11 kg
- Eigengewicht: 0,05 kg

SWV3534/10

## Besonderheiten

### Deep Color™

Unterstützt Farbtiefen von 30 Bit, 36 Bit und 48 Bit (RGB bzw. YCbCr), wodurch auf HD-Fernsehgeräten der Sprung von Millionen zu Milliarden von Farben möglich wird. Erhöht das Kontrastverhältnis. Verhindert Farbtreppe auf dem Bildschirm und gewährleistet fließende Farbübergänge und feine Farbabstufungen.

### Lossless Audio™

Unterstützt die neuen verlustfreien digitalen Audiokompressionsformate Dolby TrueHD und DTS-HD.

### Vergoldeter Gerätestecker (24k)

Vergoldete Gerätestecker (24k) gewährleisten die beste Signalqualität für Ihre Komponenten.

### Hochreines Kupfer

Dieser Kupferleiter ermöglicht durch seinen minimalen Widerstand eine qualitativ hochwertige Signalübertragung.

### Schirmgeflecht

Die mit Kupfergeflecht verstärkte Schirmung aus Aluminium gewährleistet eine niedrige Signaldämpfung und schützt vor Störungen.

### Ergonomischer Griff

Diese rutschfeste Griffmulde vereinfacht das Anschließen Ihrer Komponenten.

### Plug & Play

Plug & Play ermöglicht die problemlose Installation von Komponenten ohne zeitaufwändige Einrichtung.



Ausstellungsdatum  
2009-06-24

Version: 7.0.10

12 NC: 9082 100 06296  
EAN: 87 10895 93413 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)