

Philips  
HDMI-kábel

1,5 m-es

nagy átviteli sebességű

SWV3534



## 1080 p felbontásig használható

ezzel a nagy sebességű HDMI™ kábellel

Az új nagy sebességű HDMI™ a lehető legnagyobb digitális audio- és videoteljesítményt nyújtja akár 1080 p-es felbontásnál is.

### HDMI™ 1.3a

- Deep Color™
- Lossless Audio™

### Jobb kép- és hangminőség

- A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
- Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

### Jelvesztés elleni védelem

- Rézfonattal megerősített alumínium árnyékolás

### Könnyű beállítás

- Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít
- Plug & Play a könnyű használat kedvéért

**PHILIPS**

sense and simplicity

HDMI-kábel  
1,5 m-es nagy átviteli sebességű

## Műszaki adatok

### Csomagolás

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93413 8
- Mennyiség: 1
- Bruttó tömeg: 0,160 kg
- Önsúly: 0,050 kg
- Nettó tömeg: 0,110 kg
- Hosszúság: 23,00 cm
- Szélesség: 14,00 cm
- Magasság: 3,5 cm

### Belső karton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99670 9
- Mennyiség: 4
- Bruttó tömeg: 0,850 kg
- Önsúly: 0,210 kg
- Nettó tömeg: 0,640 kg
- Hossz (cm): 23,20 cm
- Szélesség (cm): 14,20 cm
- Magasság (cm): 14,20 cm

### Külső kartondoboz

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93414 5
- Mennyiség: 24
- Bruttó tömeg: 5,100 kg
- Önsúly: 1,260 kg

- Nettó tömeg: 3,840 kg
- Hossz (cm): 45,00 cm
- Szélesség (cm): 25,00 cm
- Magasság (cm): 32,00 cm

### Belső karton

- Bruttó tömeg: 0,85 kg
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma):  
23,2 x 14,2 x 14,2 cm
- Nettó tömeg: 0,64 kg
- Önsúly: 0,21 kg

### Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 6,16 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):  
43,6 x 42,4 x 27,7 cm
- Nettó tömeg: 2,64 kg
- Önsúly: 3,52 kg

### Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  
14 x 22,8 x 3 cm
- Bruttó tömeg: 0,16 kg
- Nettó tömeg: 0,11 kg
- Önsúly: 0,05 kg

SWV3534/10

## Fénypontok

### Deep Color™

Támogatja a 30, 36 és 48 bites (RGB / YCbCr) színmélységet, így a HDTV-készülékeken több millió helyett több milliárdnyi szín is megjeleníthető egyidejűleg. Még intenzívebb kontrasztarány. A színsávosság kiküszöböli, hogy még finomabb legyen a színek és az árnyalatok közötti átmenet.

### Lossless Audio™

Támogatja a Dolby TrueHD és a DTS-HD veszteség nélkül tömörített új digitális audioformátumokat.

### 24 karátos arannyal bevont csatlakozó

A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók a legjobb minőségű jelátvitelt biztosítják.

### Nagy tisztaságú réz

A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy pontosságú jelátvitelt biztosít.

### Fonott árnyékolás

A rézfonattal megerősített alumínium védőburkolat védelmet nyújt a jelvesztéssel és az interferenciával szemben.

### Kényelmes fogás

A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

### Plug & Play

A Plug & Play technika segítségével a berendezések könnyen, rövid idő alatt csatlakoztathatók egymáshoz.



Kiadás dátuma  
2009-06-02

Verzió: 7.0.10

12 NC: 9082 100 06296  
EAN: 87 10895 93413 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)