

Philips
przewód SCART

1,5 m

SWV3540



Oglądanie filmów

stosując ten łatwy do ukrycia przewód audio-wideo

Sięgnij po lepsze połączenie do przesyłania sygnałów audio-wideo między elementami zestawu. Płaski kształt ułatwia instalację w ukryciu.

Lepsza jakość obrazu

- Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają optymalną jakość sygnału
- Złącza z 4 nacięciami zapewniają niezawodność połączeń

Ochrona przed utratą sygnału

- Ekran aluminiowy wzmocniony opłotem miedzianym

Łatwa instalacja

- Złącza oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację
- Niewyślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt
- Technologia Plug and play ułatwia obsługę

Większa trwałość

- Osłona metalowa zwiększa trwałość
- Elastyczna koszulka z PCW
- Sprężynowy reduktor naprężeń zwiększa trwałość

PHILIPS
sense and simplicity

Przewód SCART
1,5 m

Dane techniczne

Opakowanie

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93422 0
- Ilość: 1
- Waga brutto: 0,320 kg
- Ciężar opakowania: 0,060 kg
- Waga netto: 0,260 kg
- Długość: 28,00 cm
- Szerokość: 18,00 cm
- Wysokość: 3,50 cm

Karton zewnętrzny

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93423 7
- Ilość: 24
- Waga brutto: 7,900 kg
- Ciężar opakowania: 0,220 kg

- Waga netto: 7,680 kg
- Długość (cm): 57,50
- Szerokość (cm): 30,00
- Wysokość (cm): 32,50

Karton wewnętrzny

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99654 9
- Waga brutto: 1,32 kg
- Wysokość (cm): 14,2 cm
- Długość (cm): 28,2 cm
- Waga netto: 1,28 kg
- Ilość: 4
- Ciężar opakowania: 0,04 kg
- Szerokość (cm): 18,2 cm

SWV3540/10

Zalety produktu

Złącze pozłacane 24-karatowym złotem

Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają najlepszą jakość sygnału dla poszczególnych elementów zestawu.

Złącza z 4 nacięciami

Złącza z 4 nacięciami zapewniają niezawodność połączeń między przewodem a elementem zestawu.

Oplot ekranujący

Ekran aluminiowy wzmocniony oplotem miedzianym zapewnia ochronę przed utratą sygnału i zakłóceniami.

Złącza oznaczone kolorami

Złącza oznaczone kolorami ułatwiają podłączenie przewodu do odpowiedniego wejścia i wyjścia

Wygodny chwyt

Ten niewyślizgujący się, ergonomiczny uchwyt ułatwia i zwiększa wygodę łączenia ze sobą elementów zestawu.

Plug and play

Technologia Plug and play ułatwia instalację elementów zestawu, bez potrzeby czasochłonnego instalowania.

Osłona metalowa

Osłona metalowa chroni wewnętrzne połączenie przewodu. Zapewnia trwałość i niezawodność połączenia.

Elastyczna koszulka z PCW

Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość i łatwość instalacji.

Sprężynowy reduktor naprężeń

Sprężynowy reduktor naprężeń umożliwia łatwe manipulowanie przewodami i zwiększa ich trwałość.



Data wydania 2008-10-06

Wersja: 5.2.11

12 NC: 9082 100 06305
EAN: 87 10895 93422 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com