

Philips
Καλώδιο HDMI

5,0 μ.
High speed

SWV3545



Υποστηρίζει αναλύσεις έως 1080p

με αυτό το καλώδιο HDMI™ High Speed

Το νέο HDMI™ High Speed παρέχει τη βέλτιστη δυνατή απόδοση ψηφιακού ήχου και βίντεο με αναλύσεις έως 1080p.

HDMI™ έκδοση 1.3a

- Deep Color™
- Lossless Audio™

Απολαύστε καλύτερη ποιότητα εικόνας/ήχου

- Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήματος
- Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος

- Θωράκιση αλουμινίου ενισχυμένου με πλέγμα χαλκού

Εύκολη εγκατάσταση

- Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση
- Plug and play για εύκολη χρήση

PHILIPS

sense and simplicity

Καλώδιο HDMI
5,0 μ. High speed

Προδιαγραφές

Διαστάσεις

- Μικτό βάρος: 0,380 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,08 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,300 κ.
- Μήκος προϊόντος: 23 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 140 x 55 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30846 9
- Ποσότητα: 2
- Μικτό βάρος: 1,330 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,570 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,760 κ.

- Μήκος (εκ.): 23,2 εκ.
- Πλάτος (εκ.): 14,2 εκ.
- Ύψος (εκ.): 11,2 εκ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96122 6
- Ποσότητα: 12
- Μικτό βάρος: 8 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 3,440 κ.
- Καθαρό βάρος: 4,560 κ.
- Μήκος (εκ.): 55,5 εκ.
- Πλάτος (εκ.): 30,0 εκ.
- Ύψος (εκ.): 26,5 εκ.

SWV3545/10

Κύρια σημεία προϊόντος

Deep Color™

Υποστηρίζει βάθος χρώματος 30 bit, 36 bit και 48 bit (RGB ή YCbCr) επιτρέποντας τη μετάβαση των HDTV από εκατομμύρια σε δισεκατομμύρια χρώματα. Επιτρέπει επίσης αυξημένο λόγο αντίθεσης και εξαλείφει το φαινόμενο color banding επί της οθόνης για ομαλές τονικές αλλαγές και ήπιες διαβαθμίσεις χρωμάτων

Lossless Audio™

Υποστηρίζει νέα φορμά μη απωλεστικού συμπιεσμένου ψηφιακού ήχου Dolby TrueHD και DTS-HD.

Επίχρυση υποδοχή 24 καρατίων

Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων διασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα σήματος για τα συστατικά μέρη.

Χαλκός υψηλής καθαρότητας

Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

Πλεκτή θωράκιση

Η θωράκιση αλουμινίου ενισχυμένου με πλέγμα χαλκού προστατεύει από την απώλεια σήματος και τις παρεμβολές.

Plug and play

Η δυνατότητα plug and play διευκολύνει την εγκατάσταση των συσκευών χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες εγκατάστασης.



Ημερομηνία έκδοσης
2008-10-01

Έκδοση: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07384
EAN: 87 10895 95023 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com