

Philips
Cablul HDMI

5 m

High speed

SWV3545



Suportă rezoluții de până la 1080p

cu acest cablu High Speed HDMI™

Noul cablu High Speed HDMI™ oferă cele mai bune performanțe audio și video digitale posibile cu rezoluții de până la 1080p.

HDMI™ versiunea 1.3a

- Deep Color™
- Lossless Audio™

Delectați-vă cu imagini și sunet de o calitate mai bună

- Conectorii placați cu aur de 24 carate optimizează semnalul
- Un conductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului

Protejează împotriva pierderii semnalului

- Ecranare din împletitură de cupru, întărită cu aluminiu

Instalare simplă

- Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară
- Plug and play pentru facilitarea utilizării

PHILIPS
sense and simplicity

Cablu HDMI
5 m High speed

Specificații

Dimensiuni

- Greutate brută: 0,380 kg
- Greutate proprie: 0,08 kg
- Greutate netă: 0,300 kg
- Lungime produs: 23 cm
- Dimensiuni produs (L x Î): 140 x 55 mm

Cutie interioară

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30846 9
- Cantitate: 2
- Greutate brută: 1,330 kg
- Greutate proprie: 0,570 kg
- Greutate netă: 0,760 kg

- Lungime (cm): 23,2 cm
- Lățime (cm): 14,2 cm
- Înălțime (cm): 11,2 cm

Cutie exterioară

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96122 6
- Cantitate: 12
- Greutate brută: 8 kg
- Greutate proprie: 3,440 kg
- Greutate netă: 4,560 kg
- Lungime (cm): 55,5 cm
- Lățime (cm): 30,0 cm
- Înălțime (cm): 26,5 cm

SWV3545/10

Caracteristici principale produs

Deep Color™

Suportă adâncimi de culoare de 30 de biți, 36 de biți și 48 de biți (RGB sau YCbCr), permițând trecerea televizoarelor HDTV de la milioane de culori la miliarde de culori. Permite obținerea unui contrast îmbunătățit. Elimină dungile de culoare de pe ecran pentru tranziții line de la un ton la altul și gradări subtile între culori.

Lossless Audio™

Suportă noile formate audio digitale comprimate fără pierderi Dolby TrueHD și DTS-HD.

Conector acoperit cu aur de 24 de carate

Conectorii plăcați cu aur de 24 carate asigură cea mai bună calitate a semnalului pentru toate componentele.

Cupru de puritate superioară

Acest conductor de cupru oferă o mai mare precizie la transferul semnalului cu o rezistență minimă.

Ecranare din împletitură

Ecranarea din împletitură de cupru, întărită cu aluminiu protejează împotriva pierderii semnalului și împiedică producerea interferențelor.

Plug and play

Caracteristica Plug and play oferă o instalare simplă a componentelor fără instalări care necesită timp.



Data apariției 2008-11-14

Versiune: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07384
EAN: 87 10895 95023 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com