


200 SERIES



(1) F-Type M -

(1) PAL M



- EN** FType to PAL coaxial cable, 90dB with filter. Connects between aerial wall socket or other video to a TV. Filter provides additional protection from outside interference. Gold connectors ensure quality picture and sound.
- DE** F-Typ an PAL-Koaxialkabel, 90 dB mit Filter. Ermöglicht die Verbindung zwischen einer Antennensteckdose oder einem anderen Videogerät und einem Fernsehgerät. Durch den Filter kann zusätzlicher Schutz vor äußeren Einwirkungen erreicht werden. Goldstecker für Bild und Ton in optimaler Qualität.
- FR** Câble coaxial d'antenne 90 db avec filtre type F/PAL (M-M). Permet d'effectuer la connexion entre la prise d'antenne ou un autre équipement vidéo et le téléviseur. Le filtre fournit une protection supplémentaire contre les interférences extérieures. Connecteurs or pour une qualité de son et d'image optimale.
- NL** Coaxkabel voor F-type naar PAL, 90 dB met filter. Vergulde aansluitingen zorgen voor goede beeld- en geluidskwaliteit.
- ES** Cable coaxial de tipo F a PAL de 90 dB con filtro. Los conectores de oro garantizan la calidad de imagen y sonido.
- PT** Cabo coaxial tipo F para PAL, 90dB com filtro. Conectores dourados garantem qualidade de som e imagem.
- IT** Cavo coassiale tipo F per collegamento PAL, 90 dB con filtro. I connettori rivestiti in oro assicurano la qualità delle immagini e dell'audio.
- HU** F-típusú PAL-típusú alakító koaxális kábel, 90 dB-es plusz szűrő. Az arany csatlakozók jó kép- és hangminőséget biztosítanak.
- SV** F till PAL-koaxialkabel, 90 dB med filter. Guldkontakter garanterar kvalitetsbild och -ljud.
- EL** Ομοαξονικό καλώδιο τύπου F σε PAL, 90dB με φίλτρο. Οι χρυσές υποδοχές εξασφαλίζουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου.
- TR** F Tipi - PAL koaksiyel kablo, 90dB, filtrel. Altın konektörler, kaliteli görüntü ve ses sağlar.
- RU** F-тип к коаксиальному кабелю PAL, 90 дБ с фильтром. Позолоченные разъемы обеспечивают качественный звук и изображение.
- PL** Przewód PAL-żeński 90 dB z filtrem. Połączone złącza zapewniają obraz i dźwięk wysokiej jakości.
- FI** F-PAL-koaksiaalikaapeli, 90 dB, suodatin. Kultaiset liittimet takaavat laadukkaan kuvan ja äänen.
- CS** Koaxiální kabel typ F – PAL, 90 dB s filtrem. Pozlacené konektory zajišťují kvalitu obrazu a zvuku.

For an optimal experience register your product at www.philips.com/welcome