


Philips
Кабель HDMI

1,5 м
Высокоскоростной
с мини-разъемом

SWV4422S



Оцените качество с высоким разрешением

с помощью высокоскоростного кабеля HDMI™ с мини-разъемами

Этот кабель служит для подключения видеокамеры или цифровой фотокамеры к компьютеру.

Возможности HDMI

- UHD 2160p
- Поддержка 3D
- Реверсивный звуковой канал (ARC)

Качественное изображение и звук

- Благодаря позолоченным разъемам ухудшение сигнала сведено к минимуму

Защита от потери сигнала

- Экранирование неизолированной медью

Простая установка

- Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

Увеличенная прочность

- Литой штекер для надежного соединения
- Гибкая полихлорвиниловая оболочка

PHILIPS

Кабель HDMI
1,5 м Высокоскоростной, с мини-разъемом

Характеристики

Внутренняя упаковка

- Вес брутто: 0,403 кг
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 40,6 x 5,7 x 10,1 см
- Вес нетто: 0,256 кг
- Вес упаковки: 0,147 кг
- EAN: 87 12581 51257 6
- Количество потребительских упаковок: 4

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 2,756 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 41,9 x 18,7 x 22,8 см

- Вес нетто: 1,536 кг
- Вес упаковки: 1,22 кг
- EAN: 87 12581 51256 9
- Количество потребительских упаковок: 24

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 8,8 x 24 x 2,55 см
- Вес брутто: 0,088 кг
- Вес нетто: 0,064 кг
- Вес упаковки: 0,024 кг
- EAN: 87 12581 51255 2
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Блистер

SWV4422S/10

Особенности

UHD 2160p

Поддержка видеоразрешения до 2160p UHD позволяет конкурировать с системами цифрового кино, используемыми в кинотеатрах.

Поддержка 3D

Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и наслаждаться играми, не выходя из дома.

Реверсивный звуковой канал (ARC)

Позволяет передавать цифровые аудиоданные с телевизора со встроенным тюнером, который подключен через разъем HDMI, на систему объемного звучания без использования отдельного аудиокабеля.

Позолоченные разъемы

Высококачественные разъемы с минимальной потерей сигнала.

Экранирование неизолированной медью

Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

Удобный захват

Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

Литой штекер

Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.



Дата выпуска 2014-03-18

Версия: 2.3.13

12 NC: 8670 000 57648
EAN: 87 12581 51255 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com