

Philips
Кабель HDMI с Ethernet

1,5 м
Высокоскоростной
Ethernet

SWV4432S



Качественное телевидение HD и работа в Интернете

Высокоскоростной кабель HDMI™ с поддержкой Ethernet

Высокоскоростной HDMI™ с Ethernet обеспечивает лучшее из возможных качество цифрового аудио и видео с разрешением до 4x 1080p+.

Защита от потери сигнала

- Экранирование неизолированной медью

Простая установка

- Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

Увеличенная прочность

- Литой штекер для надежного соединения
- Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Качественное изображение и звук

- Благодаря позолоченным разъемам ухудшение сигнала сведено к минимуму

Возможности HDMI

- Поддержка 3D
- UHD 2160p (4K)
- Реверсивный звуковой канал (ARC)
- Канал HDMI Ethernet (HEC)

PHILIPS

Характеристики

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 8,9 x 24 x 2,5 см
- Вес нетто: 0,064 кг
- Вес брутто: 0,087 кг
- Вес упаковки: 0,023 кг
- EAN: 87 12581 51290 3
- Тип размещения на полке: Подвес
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Блистер

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В):
42,2 x 19 x 22,8 см
- Вес нетто: 1,536 кг

- Вес брутто: 2,767 кг
- Вес упаковки: 1,231 кг
- EAN: 87 12581 51291 0
- Количество потребительских упаковок: 24

Внутренняя упаковка

- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В):
40,7 x 5,8 x 10,1 см
- Вес нетто: 0,256 кг
- Вес брутто: 0,406 кг
- Вес упаковки: 0,15 кг
- EAN: 87 12581 51292 7
- Количество потребительских упаковок: 4

Особенности

Литой штекер

Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

Экранирование неизолированной медью

Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

Удобная ручка

Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

Позолоченные разъемы

Высококачественные разъемы с минимальной потерей сигнала.

Поддержка 3D

Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и наслаждаться играми, не выходя из дома.

UHD 2160p (4K)

Поддержка видеоразрешения до 4K, или 2160p UHD, позволяет дисплею конкурировать с системами цифрового кино, используемыми в кинотеатрах.

Реверсивный звуковой канал (ARC)

Позволяет передавать цифровые аудиоданные с телевизора со встроенным тюнером, который подключен через разъем HDMI, на систему объемного звучания без использования отдельного аудиокабеля.



Дата выпуска 2019-08-29

Версия: 3.3.18

12 NC: 8670 000 57721
EAN: 69 59033 84022 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com