

Philips
Καλώδιο S-Video

5,0 μ.

SWV4514W



Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το καλώδιο S-Video

Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση εικόνας μεταξύ των συσκευών.

Απολαύστε καλή ποιότητα εικόνας

- Ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης σήματος χάρη στις επίχρυσες υποδοχές

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος

- Θωράκιση γυμνού χαλκού

Εύκολη εγκατάσταση

- Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

- Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
- Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές

Εσωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: .36 κ.
- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
24,3 x 15,6 x 10,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,16 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,2 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 2,6 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):

- 35 x 33,6 x 26,2 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,96 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,64 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
9,5 x 23,5 x 3,7 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,06 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,04 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,02 κ.

Χαρακτηριστικά

Επίχρυσες υποδοχές

Υποδοχές υψηλής ποιότητας για ελαχιστοποίηση απώλειες σήματος.

Θωράκιση γυμνού χαλκού

Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από απώλειες σήματος.

Εύκολη λαβή



Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Χυτός ρευματολήπτης

Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.

