

Philips
Ψηφιακό ομοαξονικό
καλώδιο

1,5 μ.

SWV5505



Για να δημιουργήσετε μια ανώτερη εμπειρία παρακολούθησης

με αυτό το καλώδιο ήχου/βίντεο

Βιώστε μια νέα εμπειρία παρακολούθησης κατά τη μεταφορά σημάτων ήχου/εικόνας μεταξύ των συσκευών σας. Η προηγμένη κατασκευή παρέχει βελτιωμένη απόδοση ήχου και εικόνας.

Απολαύστε καλύτερη ποιότητα εικόνας

- Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήματος
- Βύσμα 4 υποδοχών για ασφαλείς συνδέσεις

Απολαύστε καλύτερη ποιότητα ήχου

- Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήματος
- Ο πλεγμένος αγωγός παρατείνει την ανθεκτικότητα

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος

- Θωράκιση κράματος αλουμινίου 100%
- Αγωγός από χαλκό κατεργασμένο απουσία οξυγόνου για ιδανική μετάδοση σημάτων
- Θωράκιση αλουμινίου ενισχυμένου με πλέγμα χαλκού
- Διηλεκτρικό αφρώδους πολυαιθυλενίου (FPE)

Εύκολη εγκατάσταση

- Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές για άμεση αναγνώριση
- Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση
- Plug and play για εύκολη χρήση

PHILIPS
sense and simplicity

Ψηφιακό ομοαξονικό καλώδιο
1,5 μ.

Προδιαγραφές

Δεδομένα συσκευασίας

- Ποσότητα: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
- Μικτό βάρος: .74 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,13 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,61 κ.
- Μήκος: 265 χιλ.
- Πλάτος: 195 χιλ.
- Ύψος: 100 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
- Ποσότητα: 2
- Μικτό βάρος: 1,82 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,6 κ.

- Καθαρό βάρος: 1,22 κ.
- Μήκος: 280 χιλ.
- Πλάτος: 175 χιλ.
- Ύψος: 210 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
- Ποσότητα: 4
- Μικτό βάρος: 4,31 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,87 κ.
- Καθαρό βάρος: 2,44 κ.
- Μήκος: 370 χιλ.
- Πλάτος: 300 χιλ.
- Ύψος: 230 χιλ.

SWV5505/10

Κύρια σημεία προϊόντος

Επίχρυση υποδοχή 24 καρατίων

Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων διασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα σήματος για τα συστατικά μέρη.

Βύσμα 4 υποδοχών

Τα βύσματα 4 υποδοχών εξασφαλίζουν σταθερές συνδέσεις μεταξύ του συστατικού μέρους και του καλωδίου σας.

Επίχρυση υποδοχή 24 καρατίων

Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων διασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα σήματος για τα συστατικά μέρη.

Πλεγμένος αγωγός

Το πλεγμένο καλώδιο κατανέμει ομοιόμορφα την καταπόνηση οπότε δεν υπερφορτώνεται κανένα συγκεκριμένο σημείο. Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία για ευκολότερη τοποθέτηση.

Θωράκιση κράματος αλουμινίου 100%

Αυτό το προστατευτικό στρώμα αλουμινίου προφυλάσσει από τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές για βελτιωμένη ποιότητα σήματος.

Περιελιγμένο καλώδιο από χαλκό

Αυτός ο αγωγός από χαλκό κατεργασμένο απουσία οξυγόνου παρέχει την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια κατά τη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

Διηλεκτρικό FPE

Το διηλεκτρικό αφρώδους πολυαιθυλενίου (FPE) είναι ένα εξαιρετικό μονωτικό υλικό που προστατεύει από την απώλεια σήματος.

Εύκολη λαβή

Αυτή η αντλιοσθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.



Ημερομηνία έκδοσης
2008-12-17

Έκδοση: 3.0.6

12 NC: 9082 100 06345
EAN: 87 10895 93451 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com