

Philips
Scart-kabel

3,0 m

SWV5525



Skapa en överlägsen tittarupplevelse

med den här ljud-/videokabeln

Upplev en ny tittamivå när du överför ljud-/videosignaler mellan komponenterna.
Överlägsen konstruktion ger förbättrade bild- och ljudprestanda.

Bättre bildkvalitet

- 24-karats guldpläterade kontakter optimerar signalen

Bättre ljudkvalitet

- 4-skåriga kontakter för säkra anslutningar

Skyddar mot signalförlust

- 100 % aluminiumskärmning
- OFC-ledare (Oxygen-Free Copper) för perfekt signalöverföring
- Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning
- Dielektrisk FPE (Foam Polyethylene)

Enkel installation

- Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning
- Enkel användning med plug-and-play

PHILIPS

sense and simplicity

Scart-kabel
3,0 m

Specifikationer

Förpackningsinformation

- **Kvantitet:** 1
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93455 8
- **Bruttovikt:** 0,74 kg
- **Taravikt:** 0,13 kg
- **Nettovikt:** 0,61 kg
- **Längd:** 265 mm
- **Bredd:** 195 mm
- **Höjd:** 100 mm

Inre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97054 9
- **Kvantitet:** 2
- **Bruttovikt:** 1,82 kg
- **Taravikt:** 0,6 kg

- **Nettovikt:** 1,22 kg
- **Längd:** 280 mm
- **Bredd:** 175 mm
- **Höjd:** 210 mm

Yttre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97055 6
- **Kvantitet:** 4
- **Bruttovikt:** 4,31 kg
- **Taravikt:** 1,87 kg
- **Nettovikt:** 2,44 kg
- **Längd:** 370 mm
- **Bredd:** 300 mm
- **Höjd:** 230 mm

SWV5525/10

Produktfördelar

24 karats guldpläterad kontakt

24-karats guldpläterade kontakter ger den högsta signalkvaliteten för dina komponenter.

4-skåriga kontakter

4-skåriga kontakter ger säkra anslutningar mellan komponenten och kabeln.

100 % aluminiumskärmning

Det här skyddande aluminiumlagret skyddar mot elektromagnetiska störningar för förbättrad signalkvalitet.

Tvinnad OFC med hög renhetsgrad

Den här OFC-ledaren (Oxygen-Free Copper) ger bästa precision när det gäller signalöverföring med minimalt motstånd.

Flätad skärmning

Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning skyddar mot signalförlust och störningar.

Dielektrisk FPE

Dielektrisk FPE (Foam Polyethylene) är ett överlägset isoleringsmaterial som skyddar mot signalförlust.

Enkelt grepp

Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt bekvämt att ansluta komponenterna.

Plug and play

Plug-and-play gör det enkelt att installera komponenter utan tidskrävande installationer.



Publiceringsdatum
2008-12-10

Version: 2.0.5

12 NC: 9082 100 06349
EAN: 87 10895 93455 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com