

Philips
kabel Scart

5 m

A/V konektory pro kompozitní
video

SWV5545



Vytvořte si dokonalý zážitek ze sledování

díky tomuto kabelu Scart

Vyladte své komponenty k mimořádnému výkonu. Tento špičkový kabel nabízí nejlepší propojení pro přenos audio/video signálu mezi komponenty.

Vychutnejte si kvalitnější obraz

- 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
- Čtyřdrážkové konektory zabezpečující propojení

Zabraňuje ztrátě signálu

- 100% hliníkové stínění
- Ideální signálový vodič z bezkyslíkaté mědi
- Mědí opletené stínění
- Izolace z pěnového polyetylenu (FPE)

Snadná instalace

- Barevné značení konektorů pro okamžité rozpoznání
- Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
- Systém Plug and Play pro snadné použití

PHILIPS

sense and simplicity

Kabel Scart
5 m A/V konektory pro kompozitní video

Specifikace

Údaje na obalu

- Množství: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93459 6
- Hrubá hmotnost: 1,1 kg
- Hmotnost obalu: 0,21 kg
- Čistá hmotnost: 0,89 kg
- Délka: 330 mm
- Šířka: 255 mm
- Výška: 120 mm

Vnitřní krabice

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97062 4
- Množství: 2
- Hrubá hmotnost: 3,2 kg
- Hmotnost obalu: 1,22 kg

- Čistá hmotnost: 1 98 kg
- Délka: 345 mm
- Šířka: 255 mm
- Výška: 270 mm

Vnější obal

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97063 1
- Množství: 4
- Hrubá hmotnost: 7,86 kg
- Hmotnost obalu: 3,9 kg
- Čistá hmotnost: 3,96 kg
- Délka: 530 mm
- Šířka: 365 mm
- Výška: 290 mm

SWV5545/10

Zvýraznění výrobku

24karátový pozlacený konektor

24karátové pozlacené konektory zajišťují komponentům nejlepší kvalitu signálu.

Čtyřdrážkové konektory

Čtyřdrážkové konektory zajišťují bezpečné propojení mezi komponenty a kabelem.

100% hliníkové stínění

Hliníková ochranná vrstva stíní elektromagnetické interference, což zlepšuje kvalitu signálu.

Kroucený vysoce čistý vodič OFC

Vodič z bezkyslíkaté mědi zajišťuje při přenosu signálu vysokou přesnost a minimální odpor.

Mědi opletené stínění

Měděná ochranná vrstva stíní vysokofrekvenční interference, což zlepšuje kvalitu signálu.

Izolace FPE

Izolace z pěnového polyetyleny (FPE) je vynikajícím izolačním materiálem, který chrání před ztrátami signálu.

Barevné značení konektorů

Barevné značení konektorů usnadňuje zapojení kabelu do správného vstupu a výstupu

Snadné uchopení

Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Systém Plug and Play

Systém Plug and Play nabízí snadné zprovoznění komponentů bez dlouhotrvající instalace.



Datum vydání 2008-12-10

Verze: 2.0.4

12 NC: 9082 100 06358
EAN: 87 10895 93459 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com