

Philips
komponentvideokabel

1,5 m

SWV5550



Få en uovertruffen TV-opplevelse

med denne videokabelen

Få en mye bedre TV-opplevelse ved overføring av audio/video-signaler mellom apparatene. Den avanserte konstruksjonen gir lyd og bilde av høyere kvalitet.

Få bedre bildekvalitet

- 24-karat, gullbelagte kontakter optimaliserer signalet
- Ledere med 4 hakk for sikre tilkoblinger
- Flettet leder gir bedre holdbarhet

Beskytter mot signaltap

- 100 % aluminiumskjerming
- Oksygenfri kobberleder for ideell signaloverføring
- Kobberflettet forsterket aluminiumsskjerming

Enkel installering

- Fargekodete kontakter for umiddelbar gjenkjenning
- Glisikkert ergonomisk håndtak for enkel bruk
- Plug and play for enkel bruk

Få utvidet holdbarhet

- Utrolig bøyelige kapper for uovertruffen fleksibilitet
- Avlastning for gummibelastning

PHILIPS

sense and simplicity

Komponentvideokabel
1,5 m

Spesifikasjoner

Emballasjeopplysninger

- Antall: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
- Bruttovekt: 0,74 kg
- Taravekt: 0,13 kg
- Nettovekt: 0,61 kg
- Lengde: 265 mm
- Bredde: 195 mm
- Høyde: 100 mm

Innereske

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
- Antall: 2
- Bruttovekt: 1,82 kg
- Taravekt: 0,6 kg

- Nettovekt: 1,22 kg
- Lengde: 280 mm
- Bredde: 175 mm
- Høyde: 210 mm

Ytre eske

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
- Antall: 4
- Bruttovekt: 4,31 kg
- Taravekt: 1,87 kg
- Nettovekt: 2,44 kg
- Lengde: 370 mm
- Bredde: 300 mm
- Høyde: 230 mm

SWV5550/10

Produkt høydepunkter

24 karat gullbelagt kontakt

24-karat, gullbelagte kontakter sikrer den beste signalkvaliteten for komponentene.

Ledere med 4 hakk

Ledere med 4 hakk gir sikre tilkoblinger mellom utstyret og kablet.

Flettet leder

Den flettede ledningen fordeler belastningene jevnt slik at ingen enkeltområder blir overbelastet. Dette gir bedre fleksibilitet for enklere plassering.

100 % aluminiumsskjerming

Denne beskyttende aluminiumsskjermen beskytter mot elektromagnetisk forstyrrelse for forbedret signalkvalitet.

Tvunnet OFC med høy renhetsgrad

Denne oksygenfrie kobberlederen gir den høyeste nøyaktigheten på signaloverføring med minimal motstand.

Flettet skjerming

Kobberflettet forsterket aluminiumsskjerming beskytter mot signaltap og forstyrrelser.

Fargekodede kontakter

Fargekodede kontakter gjør det enkelt å installere kablene i riktige inn- og utganger.

Godt grep

Denne glisikre håndtaket gjør det enkelt og ergonomisk komfortabelt å koble til komponentene.

Plug and play

Plug and play gir enkel og rask installering av utstyr.

Utrolig bøyelige kapper

Utrolig bøyelige PVC-kapper er slitesterke for uovertruffen fleksibilitet og beskyttelse mot daglig slitasje og bruk.

Avlastning for gummibelastning

Avlastning for gummibelastning gir en sikker, men samtidig fleksibel skjot mellom kablet og kontakten.



Utgivelsesdato
2008-12-16

Versjon: 2.0.5

12 NC: 9082 100 06361
EAN: 87 10895 93460 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com