

Philips
DVI-kabel

1,5 m

SWV5565



Skapa en överlägsen tittarupplevelse

med den här videokabeln

Upplev en ny bildnivå när du överför videosignaler mellan komponenterna. Överlägsen konstruktion ger förbättrade bildprestanda.

Bättre bildkvalitet

- 24-karats guldpläterade kontakter optimerar signalen
- Flertrådig utökar hållbarheten
- High-bandwidth Digital Content Protection

Skyddar mot signalförlust

- 100 % aluminiumskärmning
- OFC-ledare (Oxygen-Free Copper) för perfekt signalöverföring
- Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning

Enkel installation

- Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning
- Enkel användning med plug-and-play

Utökad hållbarhet

- Skyddande metallhölje för utökad hållbarhet
- Superböjliga höljen för enastående flexibilitet
- Dragavlastning i gummi

PHILIPS
sense and simplicity

DVI-kabel
1,5 m

Specifikationer

Förpackningsinformation

- **Kvantitet:** 1
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93455 8
- **Bruttovikt:** 0,74 kg
- **Taravikt:** 0,13 kg
- **Nettovikt:** 0,61 kg
- **Längd:** 265 mm
- **Bredd:** 195 mm
- **Höjd:** 100 mm

Inre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97054 9
- **Kvantitet:** 2
- **Bruttovikt:** 1,82 kg
- **Taravikt:** 0,6 kg

- **Nettovikt:** 1,22 kg
- **Längd:** 280 mm
- **Bredd:** 175 mm
- **Höjd:** 210 mm

Yttre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97055 6
- **Kvantitet:** 4
- **Bruttovikt:** 4,31 kg
- **Taravikt:** 1,87 kg
- **Nettovikt:** 2,44 kg
- **Längd:** 370 mm
- **Bredd:** 300 mm
- **Höjd:** 230 mm

SWV5565/10

Produktfördelar

24 karats guldpläterad kontakt

24-karats guldpläterade kontakter ger den högsta signalkvaliteten för dina komponenter.

Flertrådig ledare

Den flertrådiga kabeln fördelar belastningen jämnt så att inget enskilt område belastas för mycket. Det ger större flexibilitet för enklare placering.

HDCP-kompatibel

Med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan du spela upp skyddat innehåll som filmer och konsorter. Signalen kontrolleras så att endast lagliga kopior (d.v.s. inga piratkopior) kan visas.

100 % aluminiumskärmning

Det här skyddande aluminiumlagret skyddar mot elektromagnetiska störningar för förbättrad signalkvalitet.

Tvinnad OFC med hög renhetsgrad

Den här OFC-ledaren (Oxygen-Free Copper) ger bästa precision när det gäller signalöverföring med minimalt motstånd.

Flätad skärmning

Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning skyddar mot signalförlust och störningar.

Enkelt grepp

Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt bekvämt att ansluta komponenterna.

Plug and play

Plug-and-play gör det enkelt att installera komponenter utan tidskrävande installationer.

Metallhölje

Metallhöljet skyddar kabelns interna anslutning. Det garanterar att anslutningen är hållbar och tillförlitlig.

Superböjliga höljen

De superböjliga PVC-höljena är slittåliga och har enastående flexibilitet och skydd mot dagligt slitage.

Dragavlastning i gummi

Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.



Publiceringsdatum
2008-12-10

Version: 2.0.5

12 NC: 9082 100 06365
EAN: 87 10895 93462 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com