

Philips  
Przewód HDMI

4K 60 Hz  
18 Gb/s  
3 m

SWV5630G



## Poznaj obrazy w jakości Ultra Hi-Definition

### 4K 60 Hz Ultra HD Z obsługą sieci Ethernet

Przewód HDMI z certyfikatem najwyższej jakości zapewnia rozdzielczość Ultra HD 8K przy 60 kl./s. Szybkie złącze HDMI obsługuje pełny 32-kanalowy system audio z częstotliwością próbkowania do 1536 kHz.

#### **Konstrukcja zapewniająca najlepszą jakość obrazu i dźwięku**

- Przewód miedziany 30 AWG zapewniający najlepszą jakość obrazu i dźwięku.
- Połączone złącza zapewniają niezawodne połączenie.

#### **Funkcje HDMI**

- UHD 2160p (4K)
- Wrażenia 3D
- Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)
- Ultra szybka transmisja danych 18 Gb/s
- 60 Hz klatek na sekundę

# PHILIPS

## Dane techniczne

### Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 28,5 x 19,5 x 4 cm
- Waga netto: 0,13 kg
- Waga brutto: 0,18 kg
- Waga opakowania: 0,05 kg
- EAN: 48 95229 11781 5
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Blister
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 11,2 x 7,7 x 1,6 cala
- Waga brutto: 0,397 lb
- Waga netto: 0,287 lb
- Waga opakowania: 0,110 lb

### Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 42 x 32 x 22 cm
- Waga brutto: 2,85 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 12
- GTIN: 1 48 95229 11781 2

- Waga opakowania: 1,29 kg
- Waga brutto: 6,283 lb
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 16,5 x 12,6 x 8,7 cala
- Waga netto: 3,439 lb
- Waga netto: 1,56 kg
- Waga opakowania: 2,844 lb

### Karton wewnętrzny

- GTIN: 2 48 95229 11781 9
- Liczba opakowań konsumenckich: 4
- Waga brutto: 1,698 lb
- Waga brutto: 0,77 kg
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 11,8 x 7,9 x 5,1 cala
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 30 x 20 x 13 cm
- Waga netto: 1,146 lb
- Waga netto: 0,52 kg
- Waga opakowania: 0,25 kg
- Waga opakowania: 0,551 lb

## Zalety

### UHD 2160p (4K)

Obsługa rozdzielczości wideo do 4K lub UHD 2160p pozwala wyświetlaczowi z powodzeniem konkurować z technologiami cyfrowymi stosowanymi w kinach.

### 60 Hz klatek na sekundę

Doskonała jakość obrazu i wspaniałe wrażenia z gry dzięki maksymalnej ilości 60 klatek na sekundę.

### Przewód miedziany 30 AWG

Materiały wysokiej jakości — przewód miedziany 30 AWG zapewnia najlepsze połączenie przy minimalnej utracie danych.

### Wrażenia 3D

Obsługa wszystkich formatów obrazu 3D pozwala cieszyć się prawdziwym trójwymiarowym obrazem podczas oglądania filmów i grania w gry komputerowe.

### Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)

Umożliwia przesyłanie cyfrowego dźwięku z telewizora z wbudowanym tunerem, podłączonego przez złącze HDMI, do zestawu audio z funkcją dźwięku przestrzennego, co eliminuje konieczność użycia osobnego przewodu audio.

