

Philips
Koaksiyel kablo

1,5 m
F tipi

SWV6300



Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

bu birinci sınıf A/V kablosuyla

Parçalarınızın optimum performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, parçalar arasında ses ve video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar.

Daha iyi bir görüntü kalitesinin keyfini çıkarın

- 24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir
- %99,97 Oksijensiz Bakır (OFC)

Sinyal kaybına karşı koruma

- %100 alüminyum koruma
- İdeal sinyal aktarımı için oksijensiz bakır iletken
- Bakır örgülü koruyucu
- Köpük Polietilen (FPE) Dielektrik

Kolay kurulum

- Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım
- Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın

- Uzun ömür için dayanıklı pirinç kaplama
- Mükemmel esneklik için katlanabilir kılıflar
- Güvenilir metal gerinim önleyici

PHILIPS

sense and simplicity

Koaksiyel kablo
1,5 m F tipi

Teknik Özellikler

Ambalaj Verileri

- Miktar: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93474 9
- Brüt ağırlık: 1,06 kg
- Dara ağırlığı: 0,21 kg
- Net ağırlık: 0,85 kg
- Uzunluk: 330 mm
- Genişlik: 255 mm
- Yükseklik: 120 mm

İç Karton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97044 0
- Miktar: 2
- Brüt ağırlık: 2,92 kg
- Dara ağırlığı: 1,22 kg

- Net ağırlık: 1,7 kg
- Uzunluk: 345 mm
- Genişlik: 255 mm
- Yükseklik: 270 mm

Dış Karton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97045 7
- Miktar: 4
- Brüt ağırlık: 7,3 kg
- Dara ağırlığı: 3,9 kg
- Net ağırlık: 3,4 kg
- Uzunluk: 530 mm
- Genişlik: 365 mm
- Yükseklik: 290 mm

SWV6300/10

Ürün özellikleri

%100 alüminyum koruma

Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazitte karşı koruma sağlar.

Yüksek saflıkta bükümlü OFC

Bu oksijensiz bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle en yüksek doğruluğu sağlar.

Bakır örgülü koruyucu

Bakır bloklarından oluşan bu koruyucu tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için radyo frekansı parazitlerini engeller.

FPE Dielektrik

Köpük Polietilen (FPE) Dielektrik, sinyal kayıplarını önleyen üstün bir yalıtım malzemesidir.

Kolay tutuş

Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

Tak ve Çalıştır

Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.

Dayanıklı pirinç kaplama

Dayanıklı pirinç kaplama, kablunun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.

Katlanabilir kılıflar

Katlanabilir PVC kılıflar, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve üstün bir esneklik sağlar.

Metal gerinim önleyici

Tamamıyla metal olan konektör, kullanım ve montaj sırasında hasarı önleyerek uzun bir ömür sağlar.

24 ayar altın kaplama konektör

24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.

%99,97 OFC katı iletken

%99,97 Oksijensiz Bakır (OFC) kablo fitili en iyi sinyal kalitesini sağlar.



Yayın tarihi 2008-10-31

Sürüm: 1.0.4

12 NC: 9082 100 06386
EAN: 87 10895 93470 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com