

Philips
Kabel komponentního
audio/videoa

1,5 m

SWV6305



Vychutnejte si mimořádný zážitek ze sledování

s tímto audio/video kabelem

Vyladte své komponenty k optimálnímu výkonu. Tento špičkový kabel nabízí nejlepší propojení pro přenos video a audio signálu mezi komponenty.

Vychutnejte si kvalitnější obraz

- 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
- Čtyřdrážkové konektory zabezpečující propojení
- Rozdělený středový kolík zlepšuje přenos signálu
- Bezokyslíkatá měď 99,97 % (OFC)

Vychutnejte si kvalitnější zvuk

- Vodiče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu
- Zhuštěný vodič zlepšující přenos signálu
- Stočený vodič zvyšuje odolnost

Zabraňuje ztrátě signálu

- Ideální signálový vodič z bezokyslíkaté mědi
- Mědi opletené stínění

Snadná instalace

- Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
- Systém Plug and Play pro snadné použití

PHILIPS
sense and simplicity

Kabel komponentního audia/ videa
1,5 m

Specifikace

Údaje na obalu

- Množství: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93471 8
- Hrubá hmotnost: 0,35 kg
- Hmotnost obalu: 0,01 kg
- Čistá hmotnost: 0,34 kg
- Délka: 273 mm
- Šířka: 197 mm
- Výška: 89 mm

Vnější obal

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94982 8
- Množství: 4
- Hrubá hmotnost: 1,37 kg
- Hmotnost obalu: 0,01 kg
- Čistá hmotnost: 1,36 kg
- Délka: 323 mm
- Šířka: 300 mm
- Výška: 211 mm

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 20 x 28 x 9,2 cm
- Čistá hmotnost: 0,34 kg
- Hrubá hmotnost: 0,35 kg
- Hmotnost obalu: 0,01 kg

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 33 x 32,5 x 23,5 cm
- Čistá hmotnost: 1,36 kg
- Hrubá hmotnost: 3,38 kg
- Hmotnost obalu: 2,02 kg

Vnitřní krabice

- Vnitřní obal (D x Š x V): 31,5 x 15 x 21 cm
- Čistá hmotnost: 0,68 kg
- Hrubá hmotnost: 3,38 kg
- Hmotnost obalu: 2,7 kg

SWV6305/10

Zvýraznění výrobku

24karátový pozlacený konektor

24karátové pozlacené konektory zajišťují komponentům nejlepší kvalitu signálu.

Čtyřdrážkové konektory

Čtyřdrážkové konektory zajišťují bezpečné propojení mezi komponenty a kabelem.

Rozdělený středový kolík

Rozdělený středový kolík umožňuje lepší přenos signálu a vylepšuje propojování vstupů komponentů.

Plný vodič z bezkysl. mědi 99,97 % OFC

Kabelové jádro z bezkyslíkaté mědi 99,97 % (OFC) přináší optimální kvalitu signálu.

Stočený vodič

Stočený vodič rovnoměrně přenáší tah, takže žádná část není přetížena. To také poskytuje vyšší flexibilitu a usnadňuje umístění.

Plný vysoce čistý vodič OFC

Vodič z bezkyslíkaté mědi zajišťuje při přenosu signálu vysokou přesnost a minimální odpor.

Snadné uchopení

Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.



Datum vydání 2008-09-21

Verze: 4.0.6

12 NC: 9082 100 06388
EAN: 87 10895 93471 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com