

Philips
Компонентный кабель A/
B

1,5 м

SWV6305



Максимальное впечатление от просмотра

с помощью этого аудио/видео кабеля

Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами.

Наслаждайтесь качеством изображения

- Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала
- 4-х контактные разъемы для надежного соединения
- Разделенный центральный контакт для лучшей передачи сигнала
- 99,97% бескислородная медь

Слушайте звук лучшего качества

- Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала
- Высокоплотный проводник для лучшей передачи сигнала
- Витой проводник увеличивает срок службы

Защита от потери сигнала

- Проводник из бескислородной меди для идеальной передачи сигнала
- Экранирование медной оплеткой

Простая установка

- Нескользащая эргономичная ручка для простоты использования
- Plug and play для простоты использования

PHILIPS

Характеристики

Данные упаковки

- Количество: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93471 8
- Вес брутто: .35 кг
- Вес упаковки: 0,01 кг
- Вес нетто: 0,34 кг
- Длина: 273 мм
- Ширина: 197 мм
- Высота: 89 мм

Внешняя упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94982 8
- Количество: 4
- Вес брутто: 1,37 кг
- Вес упаковки: 0,01 кг
- Вес нетто: 1,36 кг
- Длина: 323 мм
- Ширина: 300 мм
- Высота: 211 мм

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 20 x 28 x 9,2 см
- Вес нетто: 0,34 кг
- Вес брутто: .35 кг
- Вес упаковки: 0,01 кг

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В):
33 x 32,5 x 23,5 см
- Вес нетто: 1,36 кг
- Вес брутто: 3,38 кг
- Вес упаковки: 2,02 кг

Внутренняя упаковка

- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В):
31,5 x 15 x 21 см
- Вес нетто: 0,68 кг
- Вес брутто: 3,38 кг
- Вес упаковки: 2,7 кг

Особенности

Позолоченный разъем (24 карата)

Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

4-х контактные разъемы

4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.

Разделенный центральный контакт

Разделенный центральный контакт для лучшей передачи сигнала и улучшенного подключения к входам компонентов.

Твердый проводник из 99,97% б/к меди

Сердечник кабеля из 99,97% бескислородной меди обеспечивает оптимальное качество сигнала.

Витой проводник

Витой проводник равномерно распределяет нагрузку и ни один участок не будет перегружен. Обеспечивает большую гибкость и удобство размещения.

Чистая бескислородная медь

Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

Для удобного захвата

Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

