

Philips
Scart kablosu

3,0 m

SWV6325



Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

bu premium a/v kablosuyla

Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar.

Daha iyi bir görüntü kalitesinin keyfini çıkarın

- 24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir
- Daha iyi bir sinyal aktarımı için kesik merkezli pim

Daha iyi ses kalitesinin keyfini çıkarın

- Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır
- Daha iyi sinyal aktarım için yoğun iletken
- Lifli iletken kablo ömrünü uzatır

Sinyal kaybına karşı koruma

- %100 alüminyum koruma
- İdeal sinyal aktarımı için oksijensiz bakır iletken
- Bakır örgülü koruyucu
- Köpük Polietilen (FPE) Dielektrik

Kolay kurulum

- Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım
- Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

PHILIPS

sense and simplicity

Scart kablosu
3,0 m

Teknik Özellikler

Ambalaj Verileri

- Miktar: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93473 2
- Brüt ağırlık: ,9 kg
- Dara ağırlığı: 0,13 kg
- Net ağırlık: ,77 kg
- Uzunluk: 265 mm
- Genişlik: 195 mm
- Yükseklik: 100 mm

İç Karton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97042 6
- Miktar: 2
- Brüt ağırlık: 1,94 kg
- Dara ağırlığı: ,6 kg

- Net ağırlık: 1,34 kg
- Uzunluk: 280 mm
- Genişlik: 175 mm
- Yükseklik: 210 mm

Dış Karton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97043 3
- Miktar: 4
- Brüt ağırlık: 4,55 kg
- Dara ağırlığı: 1,87 kg
- Net ağırlık: 2,68 kg
- Uzunluk: 370 mm
- Genişlik: 300 mm
- Yükseklik: 230 mm

SWV6325/10

Ürün özellikleri

24 ayar altın kaplama konektör

24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.

Kesik merkezli pim

Kesik merkezli pim, daha iyi bir sinyal aktarımı ve cihaz girişlerine geliştirilmiş bir bağlantı sağlar.

%100 alüminyum koruma

Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazitlere karşı koruma sağlar.

Yüksek saflıkta bükümlü OFC

Bu oksijensiz bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle en yüksek doğruluğu sağlar.

Bakır örgülü koruyucu

Bakır bloklarından oluşan bu koruyucu tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için radyo frekansı parazitlerini engeller.

FPE Dielektrik

Köpük Polietilen (FPE) Dielektrik, sinyal kayıplarını önleyen üstün bir yalıtım malzemesidir.

Kolay tutuş

Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

Tak ve Çalıştır

Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.



Yayın tarihi 2008-10-31

Sürüm: 2.0.7

12 NC: 9082 100 06394
EAN: 87 10895 93473 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com