

Philips  
kabel Scart

5 m

A/V konektory pro kompozitní  
video

SWV6330



## Vychutnejte si mimořádný zážitek ze sledování

díky tomuto prvotřídnímu A/V kabelu

Vyladte své komponenty k optimálnímu výkonu. Tento špičkový kabel nabízí nejlepší propojení pro přenos audio/video signálu mezi komponenty.

### Vychutnejte si kvalitnější obraz

- 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
- Čtyřdrážkové konektory zabezpečující propojení
- Rozdělený středový kolík zlepšuje přenos signálu
- Bezokyslíkatá měď 99,97 % (OFC)

### Zabraňuje ztrátě signálu

- 100% hliníkové stínění
- Mědí opletené stínění

### Snadná instalace

- Barevné značení konektorů pro okamžité rozpoznání
- Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
- Systém Plug and Play pro snadné použití

### Vychutnejte si zvýšenou odolnost

- Mosazná krytka zvyšuje odolnost
- Vyrobené z vysoce ohebné pláště s vynikající flexibilitou

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Kabel Scart  
5 m A/V konektory pro kompozitní video

## Specifikace

### Údaje na obalu

- Množství: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93474 9
- Hrubá hmotnost: 1,06 kg
- Hmotnost obalu: 0,21 kg
- Čistá hmotnost: 0,85 kg
- Délka: 330 mm
- Šířka: 255 mm
- Výška: 120 mm

### Vnitřní krabice

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97044 0
- Množství: 2
- Hrubá hmotnost: 2,92 kg
- Hmotnost obalu: 1,22 kg

- Čistá hmotnost: 1,7 kg
- Délka: 345 mm
- Šířka: 255 mm
- Výška: 270 mm

### Vnější obal

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97045 7
- Množství: 4
- Hrubá hmotnost: 7,3 kg
- Hmotnost obalu: 3,9 kg
- Čistá hmotnost: 3,4 kg
- Délka: 530 mm
- Šířka: 365 mm
- Výška: 290 mm

SWV6330/10

## Zvýraznění výrobku

### 24karátový pozlacený konektor

24karátové pozlacené konektory zajišťují komponentům nejlepší kvalitu signálu.

### Čtyřdrážkové konektory

Čtyřdrážkové konektory zajišťují bezpečné propojení mezi komponenty a kabelem.

### Rozdělený středový kolík

Rozdělený středový kolík umožňuje lepší přenos signálu a vylepšuje propojování vstupů komponentů.

### Plný vodič z bezkysl. mědi 99,97 % OFC

Kabelové jádro z bezkyslíkaté mědi 99,97 % (OFC) přináší optimální kvalitu signálu.

### 100% hliníkové stínění

Hliníková ochranná vrstva stíní elektromagnetické interference, což zlepšuje kvalitu signálu.

### Mědi opletené stínění

Měděná ochranná vrstva stíní vysokofrekvenční interference, což zlepšuje kvalitu signálu.

### Barevné značení konektorů

Barevné značení konektorů usnadňuje zapojení kabelu do správného vstupu a výstupu

### Snadné uchopení

Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

### Systém Plug and Play

Systém Plug and Play nabízí snadné zprovoznění komponentů bez dlouhotrvající instalace.

### Odolná mosazná krytka

Odolná mosazná krytka chrání vnitřní připojení kabelu. Zajišťuje odolnost a spolehlivost propojení.

### Vysoce ohebné pláště

Vysoce ohebné pláště z PVC jsou oděruvzdorné, výjimečně flexibilní a chrání při každodenním namáhání.



Datum vydání 2008-09-30

Verze: 2.0.4

12 NC: 9082 100 06397  
EAN: 87 10895 93474 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)