

Philips
Scart kablosu

5 m

Kompozit A/V Bağlantıları

SWV6330



Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

bu birinci sınıf A/V kablosuyla

Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar.

Daha iyi bir görüntü kalitesinin keyfini çıkarın

- 24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir
- Güvenli bağlantılar için 4 kesimli konektörler
- Daha iyi bir sinyal aktarımı için kesik merkezli pim
- %99,97 Oksijensiz Bakır (OFC)

Sinyal kaybına karşı koruma

- %100 alüminyum koruma
- Bakır örgülü koruyucu

Kolay kurulum

- Hızlı tanıma için renk kodlu konektörler
- Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım
- Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın

- Uzun ömür için dayanıklı pirinç kaplama
- Mükemmel esneklik için katlanabilir kılıflar

PHILIPS

sense and simplicity

Scart kablosu
5 m Kompozit A/V Bağlantıları

Teknik Özellikler

Ambalaj Verileri

- Miktar: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93474 9
- Brüt ağırlık: 1,06 kg
- Dara ağırlığı: 0,21 kg
- Net ağırlık: 0,85 kg
- Uzunluk: 330 mm
- Genişlik: 255 mm
- Yükseklik: 120 mm

İç Karton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97044 0
- Miktar: 2
- Brüt ağırlık: 2,92 kg
- Dara ağırlığı: 1,22 kg

- Net ağırlık: 1,7 kg
- Uzunluk: 345 mm
- Genişlik: 255 mm
- Yükseklik: 270 mm

Dış Karton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97045 7
- Miktar: 4
- Brüt ağırlık: 7,3 kg
- Dara ağırlığı: 3,9 kg
- Net ağırlık: 3,4 kg
- Uzunluk: 530 mm
- Genişlik: 365 mm
- Yükseklik: 290 mm

SWV6330/10

Ürün özellikleri

24 ayar altın kaplama konektör

24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.

4 Kesimli konektörler

4 kesimli konektörler, cihazınız ile kablo arasında güvenli bağlantı sağlar.

Kesik merkezli pim

Kesik merkezli pim, daha iyi bir sinyal aktarımı ve cihaz girişlerine geliştirilmiş bir bağlantı sağlar.

%99,97 OFC katı iletken

%99,97 Oksijensiz Bakır (OFC) kablo ftili en iyi sinyal kalitesini sağlar.

%100 alüminyum koruma

Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazitlere karşı koruma sağlar.

Bakır örgülü koruyucu

Bakır bloklarından oluşan bu koruyucu tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için radyo frekansı parazitlerini engeller.

Renk kodlu konektörler

Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır.

Kolay tutuş

Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

Tak ve Çalıştır

Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.

Dayanıklı pirinç kaplama

Dayanıklı pirinç kaplama, kablounun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.

Katlanabilir kılıflar

Katlanabilir PVC kılıflar, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve üstün bir esneklik sağlar.



Yayın tarihi 2008-10-31

Sürüm: 2.0.4

12 NC: 9082 100 06397
EAN: 87 10895 93474 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com