

飛利浦
色差視訊纜線

1.5 公尺

SWV6350



享受極致的視覺體驗

使用此頂級視訊纜線

讓您的元件發揮最佳效能。這種頂級纜線能提供元件間傳送視訊訊號的最佳連結。

享受更棒的畫質

- 24 K 鍍金接頭可最佳化訊號品質
- 4-Cut 接頭，適用於固定連接
- 分岔中央針可提供較佳的訊號傳輸效果
- 99.97% 無氧銅 (OFC)

防止訊號損失

- 無氧銅線導體可確保最佳的訊號傳送
- 銅線編織遮蔽
- 100% 鋁遮蔽
- 泡沫聚乙烯 (FPE) 電介質

輕鬆安裝

- 具有顏色標記的接頭可供立即辨識

讓產品更耐用

- 超彈性外膜，具備優異彈性
- 經可靠的金屬拉力測試

PHILIPS
sense and simplicity

色差視訊纜線
1.5 公尺

規格

包裝資料

- 數量: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95430 3
- 淨重: .54 kg
- 皮重: .13 kg
- 淨重: .41 kg
- 長度: 285 mm
- 寬度: 200 mm
- 高度: 90 mm

內紙箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97644 2
- 數量: 2
- 淨重: 1.42 kg
- 皮重: .6 kg

- 淨重: .82 kg
- 長度: 315 mm
- 寬度: 150 mm
- 高度: 210 mm

外箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97645 9
- 數量: 4
- 淨重: 3.48 kg
- 皮重: 1.84 kg
- 淨重: 1.64 kg
- 長度: 330 mm
- 寬度: 325 mm
- 高度: 235 mm

SWV6350/93

產品特點

24 K 鍍金接頭

24 K 鍍金接頭可確保您的元件擁有最佳的訊號品質。

4-Cut 接頭

4-Cut 接頭在元件與纜線之間確保連接固定。

分岔中央針

分岔中央針可提供較佳的訊號傳輸效果，以及更好的元件輸入連接。

紮實的高純度 OFC

此無氧銅線導體可提供電阻最小、精確度最高的訊號傳送。

銅線編織遮蔽

此銅質保護層能封鎖無線電頻率干擾，提高訊號品質。

具有顏色標記的接頭

具有顏色標記的接頭可使纜線輕易安裝至正確的輸入與輸出

超彈性外膜

超彈性 PVC 外膜能抗磨損，針對日常磨損與拉扯，提供優異的彈性與防護。

100% 鋁遮蔽

此鋁質保護層能防止電磁干擾，提高訊號品質。

99.97% OFC 優質導體

99.97% 無氧銅 (OFC) 纜線核心，提供最佳訊號品質。

FPE 電介質

泡沫聚乙烯 (FPE) 電介質是優異的絕緣材料，能防止訊號損失。

經金屬拉力測試

全金屬接頭能在使用與安裝時避免損壞，確保更為耐用。



發行日期 2008-09-30

版本: 4.0.7

12 NC: 9082 100 07593
EAN: 87 10895 95430 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com