

Philips
S-Video/Стерео
аудиокабель

1,5 м

SWV6355



Максимальное впечатление от просмотра

с этим A/V кабелем высшего класса

Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами.

Наслаждайтесь качеством изображения

- Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала
- 99,97% бескислородная медь

Слушайте звук лучшего качества

- Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала
- Высокоплотный проводник для лучшей передачи сигнала
- Витой проводник увеличивает срок службы
- 4-х контактные разъемы для надежного соединения
- Разделенный центральный контакт для лучшей передачи сигнала

Защита от потери сигнала

- Проводник из бескислородной меди для идеальной передачи сигнала
- Экранирование медной оплеткой

Простая установка

- Нескользащая эргономичная ручка для простоты использования
- Plug and play для простоты использования

PHILIPS

S-Video/Сtereo аудиокабель
1,5 м

Характеристики

Данные упаковки

- Количество: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93479 4
- Вес брутто: .35 кг
- Вес упаковки: 0,01 кг
- Вес нетто: 0,34 кг
- Длина: 273 мм
- Ширина: 197 мм
- Высота: 89 мм

Внешняя упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94983 5
- Количество: 4
- Вес брутто: 1,37 кг
- Вес упаковки: 0,01 кг
- Вес нетто: 1,36 кг
- Длина: 323 мм
- Ширина: 300 мм
- Высота: 211 мм

SWV6355/10

Особенности

Позолоченный разъем (24 карата)

Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

Твердый проводник из 99,97% б/к меди

Сердечник кабеля из 99,97% бескислородной меди обеспечивает оптимальное качество сигнала.

Витой проводник

Витой проводник равномерно распределяет нагрузку и ни один участок не будет перегружен. Обеспечивает большую гибкость и удобство размещения.

4-х контактные разъемы

4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.

Разделенный центральный контакт

Разделенный центральный контакт для лучшей передачи сигнала и улучшенного подключения к входам компонентов.

Плетеная б/к медь высокой чистоты

Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

Для удобного захвата

Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.



Дата выпуска 2019-04-24

Версия: 2.0.6

12 NC: 9082 100 06408
EAN: 87 10895 93479 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com