


Philips
HDMI-/DVI-
konverteringskabel

3,0 m

SWV6375



Njut av den ultimata bildupplevelsen

med den här förstklassiga videokabeln

Ge komponenterna optimala prestanda. Den här förstklassiga videokabeln ger den bästa anslutningen för överföring av videosignaler mellan komponenter.

Bättre bildkvalitet

- 24-karats guldpläterade kontakter optimerar signalen
- 99,97 % OFC (Oxygen-Free Copper)
- High-bandwidth Digital Content Protection

Skyddar mot signalförlust

- Kopparflätad skärmning
- 100 % aluminiumskärmning
- OFC-ledare (Oxygen-Free Copper) för perfekt signalöverföring

Enkel installation

- Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning
- Enkel användning med plug-and-play

Utökad hållbarhet

- Kraftigt mässingshölje för ökad hållbarhet

PHILIPS
sense and simplicity

HDMI-/DVI-konverteringskabel
3,0 m

Specifikationer

Förpackningsinformation

- **Kvantitet:** 1
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94902 6
- **Bruttovikt:** 0,46 kg
- **Taravikt:** 0,01 kg
- **Nettovikt:** 0,45 kg
- **Längd:** 273 mm
- **Bredd:** 197 mm
- **Höjd:** 89 mm

Inre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95397 9
- **Kvantitet:** 2
- **Bruttovikt:** 0,92 kg
- **Taravikt:** 0,01 kg

- **Nettovikt:** 0,91 kg
- **Längd:** 282 mm
- **Bredd:** 197 mm
- **Höjd:** 175 mm

Yttre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95398 6
- **Kvantitet:** 4
- **Bruttovikt:** 1,83 kg
- **Taravikt:** 0,01 kg
- **Nettovikt:** 1,82 kg
- **Längd:** 323 mm
- **Bredd:** 300 mm
- **Höjd:** 211 mm

SWV6375/10

Produktfördelar

24 karats guldpläterad kontakt

24-karats guldpläterade kontakter ger den högsta signalkvaliteten för dina komponenter.

Gedigen 99,97 % OFC-kontakt

Kabelkärna i 99,97 % OFC (Oxygen-Free Copper) ger optimal signalkvalitet.

HDCP-kompatibel

Med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan du spela upp skyddat innehåll som filmer och konserter. Signalen kontrolleras så att endast lagliga kopior (d.v.s. inga piratkopior) kan visas.

Kopparflätad skärmning

Det här skyddande kopparlagret blockerar radiofrekvensstörningar för förbättrad signalkvalitet.

100 % aluminiumskärmning

Det här skyddande aluminiumlagret skyddar mot elektromagnetiska störningar för förbättrad signalkvalitet.

Enkelt grepp

Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt bekvämt att ansluta komponenterna.

Plug and play

Plug-and-play gör det enkelt att installera komponenter utan tidskrävande installationer.

Kraftigt mässingshölje

Det kraftiga mässingshöljet skyddar kabelns interna anslutning. Det garanterar att anslutningen är hållbar och tillförlitlig.



Publiceringsdatum
2009-01-21

Version: 3.2.8

12 NC: 9082 100 07327
EAN: 87 10895 94902 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com