

飛利浦  
S 視訊纜線

3.0 公尺

SWV638I



## 享受極致的視覺體驗

使用此頂級視訊纜線

讓您的元件發揮最佳效能。這種頂級纜線能提供元件間傳送視訊的最佳連結。

### 享受更棒的畫質

- 99.97% 無氧銅 (OFC)

### 防止訊號損失

- 銅線編織遮蔽
- 泡沫聚乙烯 (FPE) 電介質
- 100% 鋁遮蔽
- 無氧銅線導體可確保最佳的訊號傳送

### 輕鬆安裝

- 具有顏色標記的接頭可供立即辨識
- 輕鬆好握的防滑人體工學握把
- 可輕鬆使用的隨插即用

# PHILIPS

sense and simplicity

S 視訊纜線  
3.0 公尺

## 規格

### 包裝資料

- 數量: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95428 0
- 淨重: .37 kg
- 皮重: .13 kg
- 淨重: .24 kg
- 長度: 285 mm
- 寬度: 200 mm
- 高度: 90 mm

### 內紙箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97640 4
- 數量: 2
- 淨重: 1.08 kg
- 皮重: .6 kg

- 淨重: .48 kg
- 長度: 315 mm
- 寬度: 150 mm
- 高度: 210 mm

### 外箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97641 1
- 數量: 4
- 淨重: 2.8 kg
- 皮重: 1.84 kg
- 淨重: .96 kg
- 長度: 330 mm
- 寬度: 325 mm
- 高度: 235 mm

SWV6381/93

## 產品特點

### 銅線編織遮蔽

此銅質保護層能封鎖無線電頻率干擾，提高訊號品質。

### FPE 電介質

泡沫聚乙烯 (FPE) 電介質是優異的絕緣材料，能防止訊號損失。

### 100% 鋁遮蔽

此鋁質保護層能防止電磁干擾，提高訊號品質。

### 紮實的高純度 OFC

此無氧銅線導體可提供電阻最小、精確度最高的訊號傳送。

### 具有顏色標記的接頭

具有顏色標記的接頭可使纜線輕易安裝至正確的輸入與輸出

### 輕鬆好握

此款防滑握把可輕鬆連接元件，握感舒適。

### 隨插即用

隨插即用讓元件安裝變得更容易，免除費時的安裝過程。

### 99.97% OFC 優質導體

99.97% 無氧銅 (OFC) 纜線核心，提供最佳訊號品質。



發行日期 2008-09-30

版本: 4.0.7

12 NC: 9082 100 07591  
EAN: 87 10895 95428 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)