

Philips  
S-Video/Scart-Kabel

1,5 m

SWV6622



## Das ultimative Fernseherlebnis

mit diesem hochwertigen Videokabel

Optimale Leistung für Ihre Komponenten. Dieses erstklassige Kabel bietet die beste Verbindung zur Übertragung von Videosignalen zwischen den Komponenten.

### Genießen Sie hervorragende Bildqualität

- Vergoldete Gerätestecker (24k) zur Signaloptimierung
- 99,97%iges, sauerstofffreies Kupfer

### Niedrige Signaldämpfung

- Schirmung aus 100% Aluminium
- Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer für die ideale Signalübertragung
- Kupferschirmgeflecht

### Einfache Installation

- Farbkodierte Anschlüsse zur raschen Zuordnung
- Rutschfester, ergonomischer und praktischer Griff
- Praktisches Plug & Play

### Hohe Lebensdauer

- Massive Messinghülle für hohe Lebensdauer
- Hochflexibler Mantel für besonders hohe Biegsamkeit
- Zuverlässige Metall-Zugentlastung

**PHILIPS**  
sense and simplicity

S-Video/Scart-Kabel  
1,5 m

## Daten

### Verpackungsdaten

- Menge: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99399 9
- Bruttogewicht: 0,32 kg
- Eigengewicht: 0,01 kg
- Nettogewicht: 0,31 kg
- Länge: 285 mm
- Breite: 200 mm
- Höhe: 90 mm

### Innenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99400 2
- Menge: 2
- Bruttogewicht: 0,82 kg
- Eigengewicht: 0,16 kg

- Nettogewicht: 0,66 kg
- Länge: 315 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 210 mm

### Außenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99401 9
- Menge: 4
- Bruttogewicht: 2,3 kg
- Eigengewicht: 0,660 kg
- Nettogewicht: 1,64 kg
- Länge (cm): 33 cm
- Breite (cm): 32,5 cm
- Höhe (cm): 23,5 cm

SWV6622/10

## Besonderheiten

### Vergoldeter Gerätestecker (24k)

Vergoldete Gerätestecker (24k) gewährleisten die beste Signalqualität für Ihre Komponenten.

### Leitermaterial aus 99,97%igem Kupfer

Der Kabelkern aus 99,97%igem, sauerstofffreien Kupfer gewährleistet eine optimale Signalqualität.

### Schirmung aus 100% Aluminium

Diese Schutzhülle aus Aluminium schützt vor elektromagnetischen Störungen und sorgt für bessere Signalqualität.

### Reines, sauerstofffreies Kupfer

Dieser Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer bietet die höchstmögliche Signalübertragungsqualität bei minimalem Widerstand.

### Kupferschirmgeflecht

Diese Kupferschutzhülle blockt Funkeinstrahlungen ab und sorgt für bessere Signalqualität.

### Farbkodierte Anschlüsse

Die farbkodierten Anschlüsse erleichtern die Kabelinstallation an den Ein- und Ausgängen

### Easy Grip

Diese rutschfeste Griffmulde vereinfacht das Anschließen Ihrer Komponenten.

### Plug & Play

Plug & Play ermöglicht die problemlose Installation von Komponenten ohne zeitaufwändige Einrichtung.

### Massive Messinghülle

Die massive Messinghülle schützt die innen liegende Kabelverbindung. Sie gewährleistet eine hohe Lebensdauer und die Zuverlässigkeit der Verbindung.

### Hochflexibler Mantel

Der hochflexible PVC-Mantel ist abriebfest, schützt vor Verschleiß und bietet eine besonders hohe Biegsamkeit.

### Metall-Zugentlastung

Der Vollmetall-Gerätestecker gewährleistet hohe Lebensdauer und verhindert Beschädigungen bei Betrieb und Installation.



Ausstellungsdatum  
2010-12-17

Version: 1.0.3

12 NC: 9082 100 09765  
EAN: 87 10895 99399 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)