

Philips  
S-Video-till-Scart-kabel

5 m

SWV6624



## Njut av den ultimata bildupplevelsen

med den här förstklassiga videokabeln

Ge komponenterna optimala prestanda. Den här förstklassiga kabeln ger den bästa anslutningen för överföring av videosignaler mellan komponenter.

### Bättre bildkvalitet

- 24-karats guldpläterade kontakter optimerar signalen
- 99,97 % OFC (Oxygen-Free Copper)

### Skyddar mot signalförlust

- 100 % aluminiumskärmning
- OFC-ledare (Oxygen-Free Copper) för perfekt signalöverföring
- Kopparflätad skärmning

### Enkel installation

- Färgkodade kontakter för omedelbar igenkänning
- Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning
- Enkel användning med plug-and-play

### Utökad hållbarhet

- Kraftigt mässingshölje för ökad hållbarhet
- Superböjliga höljen för enastående flexibilitet
- Tillförlitlig dragavlastning i metall

**PHILIPS**  
sense and simplicity

S-Video-till-Scart-kabel  
5 m

## Specifikationer

### Inre kartong

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99403 3
- Kvantitet: 2
- Bruttovikt: 1,32 kg
- Taravikt: 0,18 kg
- Nettovikt: 1,14 kg
- Längd (cm): 31,5 cm
- Bredd (cm): 15 cm
- Höjd (cm): 21 cm

### Yttre kartong

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99404 0
- Kvantitet: 4
- Bruttovikt: 3,24 kg
- Taravikt: 0,6 kg

- Nettovikt: 2,64 kg
- Längd (cm): 33 cm
- Bredd (cm): 32,5 cm
- Höjd (cm): 23,5 cm

### Förpackning

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99402 6
- Kvantitet: 1
- Bruttovikt: 0,56 kg
- Taravikt: 0,1 kg
- Nettovikt: 0,46 kg
- Höjd: 9 cm
- Längd: 28,5 cm
- Bredd: 20 cm

SWV6624/10

## Produktfördelar

### 24 karats guldpläterad kontakt

24-karats guldpläterade kontakter ger den högsta signalkvaliteten för dina komponenter.

### Gedigen 99,97 % OFC-kontakt

Kabelkärna i 99,97 % OFC (Oxygen-Free Copper) ger optimal signalkvalitet.

### 100 % aluminiumskärmning

Det här skyddande aluminiumlagret skyddar mot elektromagnetiska störningar för förbättrad signalkvalitet.

### Gedigen OFC med hög renhetsgrad

Den här OFC-ledaren (Oxygen-Free Copper) ger bästa precision när det gäller signalöverföring med minimalt motstånd.

### Kopparflätad skärmning

Det här skyddande kopparlagret blockerar radiofrekvensstörningar för förbättrad signalkvalitet.

### Färgkodade kontakter

Färgkodade anslutningar gör det enkelt att installera kabeln i rätt in- och utgång.

### Enkelt grepp

Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt bekvämt att ansluta komponenterna.

### Plug and play

Plug-and-play gör det enkelt att installera komponenter utan tidskrävande installationer.

### Kraftigt mässingshölje

Det kraftiga mässingshöljet skyddar kabelns interna anslutning. Det garanterar att anslutningen är hållbar och tillförlitlig.

### Superböjliga höljen

De superböjliga PVC-höljena är slitåliga och har enastående flexibilitet och skydd mot dagligt slitage.

### Dragavlastning i metall

Metallkontakt garanterar utökad hållbarhet genom att förhindra skador under användning och installation.



Publiceringsdatum  
2008-10-02

Version: 1.0.3

12 NC: 9082 100 09767  
EAN: 87 10895 99402 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)