

Philips  
Cable euroconector plano

1,5 m

SWV6682



## Disfruta de la experiencia visual más avanzada

con este cable de A/V de calidad excelente

Consigue un rendimiento óptimo de tus componentes. Este cable de altas prestaciones ofrece la mejor conexión para transferir señales de audio y vídeo entre componentes.

### Disfruta de una calidad de imagen superior

- Los conectores chapados en oro de 24 quilates optimizan la señal

### Disfruta de una calidad de sonido superior

- Cobre 99,97% sin oxígeno (OFC)

### Protege contra pérdida de señal

- Blindaje 100% de aluminio
- Conductor de cobre sin oxígeno para una transferencia de señales ideal
- Blindaje de cobre entretejido

### Fácil instalación

- Sujeción ergonómica antideslizante para facilitar el uso
- Plug & Play para un uso sencillo

### Disfruta de mayor duración

- Carcasa de latón de alta resistencia para mayor duración
- Fundas extraordinariamente flexibles

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Cable euroconector plano  
1,5 m

## Especificaciones

### Caja interior

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99391 3
- Cantidad: 2
- Peso bruto: 1,36 kg
- Peso tara: ,18 kg
- Peso neto: 1,18 kg
- Longitud (cm): 31,5 cm
- Anchura (cm): 15 cm
- Altura (cm): 21 cm

### Caja exterior

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99392 0
- Cantidad: 4
- Peso bruto: 3,32 kg
- Peso tara: ,6 kg

- Peso neto: 2.72 kg
- Longitud (cm): 33 cm
- Anchura (cm): 32,5 cm
- Altura (cm): 23,5 cm

### Embalaje

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99390 6
- Cantidad: 1
- Peso bruto: ,6 kg
- Peso tara: ,1 kg
- Peso neto: ,5 kg
- Altura: 9 cm
- Longitud: 28,5 cm
- Anchura: 20 cm

SWV6682/10

## Características destacadas

### Conector chapado en oro de 24 quilates

Los conectores chapados en oro de 24 quilates garantizan la mejor calidad de señal para tus componentes.

### Blindaje 100% de aluminio

Esta capa de blindaje de aluminio protege contra las interferencias electromagnéticas para mejorar la calidad de la señal.

### OFC sólido de alta pureza

Este conductor de cobre sin oxígeno proporciona la máxima precisión en la transferencia de señales con mínima resistencia.

### Blindaje de cobre entretejido

Esta capa de blindaje de cobre bloquea las interferencias de radiofrecuencia para mejorar la calidad de la señal.

### Fácil agarre

Esta sujeción antideslizante y ergonómica facilita la conexión de tus componentes.

### Plug & Play

Plug & Play permite instalar fácilmente componentes en poco tiempo.

### Carcasa de latón de alta resistencia

La carcasa de latón de alta resistencia protege la conexión interior del cable. Garantiza la durabilidad y fiabilidad de la conexión.

### Fundas super flexibles

Las fundas de PVC super flexibles son resistentes a la abrasión para proporcionar mayor flexibilidad y protección contra el desgaste diario.

### Conductor sólido de OFC 99,97%

El núcleo del cable de cobre 99,97% sin oxígeno (OFC) proporciona una calidad de señal óptima.



Fecha de emisión  
2008-10-20

Versión: 1.0.4

12 NC: 9082 100 09758  
EAN: 87 10895 99390 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)