



Philips  
Kabel HDMI

8K 60 Hz  
48 Gb/s  
1,5 m

SWV9015



## 8K 60 Hz/ 4K 120 Hz s režimem Dynamic HDR

Vychutnejte si mimořádný zážitek ze hry

Kabel HDMI2.1; Zažijte rozlišení Ultra HD 8K při 60 sn./s spolu s 12bitovým dynamickým barevným rozhraním. Dynamický systém HDR zajišťuje ten nejlepší obraz, který je i při rychlé akci ostrý jako břitva.

Vylepšená podpora zpětného zvukového kanálu až 192 kHz v 24bitovém rozlišení.

### Provedení pro nejlepší kvalitu obrazu a zvuku

- UHD 4320p (8K)
- Čistě měděný vodič 28 AWG pro nejlepší kvalitu obrazu a zvuku.
- Mimořádně rychlý přenos dat 48 Gb/s
- 60 Hz s dynamickým režimem HDR
- rozšířený Audio Return Channel (eARC)
- Pozlacené konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu.

### Vlastnosti rozhraní HDMI

- Kompatibilní s variabilní obnovovací frekvencí (VRR)
- Kompatibilní s automatickým režimem nízké latence (ALLM)
- 3D zážitek
- Snímky za sekundu – 60 Hz

# PHILIPS

Kabel HDMI  
8K 60 Hz 48 Gb/s, 1,5 m

# Specifikace

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 23 x 5 x 23 cm
- Čistá hmotnost: 0,4 kg
- Hrubá hmotnost: 0,475 kg
- Hmotnost obalu: 0,075 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Pokládání
- EAN: 48 95229 12144 7

## Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 65 x 26 x 25 cm
- Hrubá hmotnost: 7,1 kg

- Počet spotřebitelských balení: 12
- GTIN: 1 48 95229 12144 4
- Hmotnost obalu: 2,3 kg
- Čistá hmotnost: 4,8 kg

## Vnitřní krabice

- GTIN: 2 48 95229 12144 1
- Počet spotřebitelských balení: 4
- Hrubá hmotnost: 2,1 kg
- Vnitřní obal (D x Š x V): 24 x 24 x 21 cm
- Čistá hmotnost: 1,6 kg
- Hmotnost obalu: 0,5 kg

SWV9015/10

# Přednosti

## UHD 4320p (8K)

Podporuje rozlišení videa až 8K UHD 4320p a poskytuje dokonalou kvalitu obrazu a herního zážitku.

## Pozlacené konektory

Pozlacené konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu.

## Čisté měděné vodiče 28 AWG

Použití kvalitního materiálu – čisté měděné vodiče 28 AWG pro zajištění nejlepšího spojení s minimální ztrátou dat.

## Mimořádně vysoká rychlost 48 Gb/s

Velká kapacita šířky pásma 48 Gb/s pro zajištění mimořádně vysoké rychlosti přenosu dat. Vylepšete obraz a herní zážitek.

## Automatický režim nízké latence (ALLM)

Kompatibilní s automatickým režimem nízké latence (ALLM) – umožňuje televizoru automaticky přepínat na specifický herní režim, jakmile detekuje hru.

## Variabilní obnovovací frekvence (VRR)

Kompatibilní s variabilní obnovovací frekvencí (VRR) – umožňuje obrazovce upravit, jak často obnoví obraz, aby došlo k přizpůsobení obnovovací frekvenci konzole nebo PC. Pro plynulé sledování.

## Snímky za sekundu – 60 Hz

Vynikající zážitek ze sledování a hraní her s maximálním frekvencí 60 snímků za sekundu.

## 3D zážitek

Podporuje všechny 3D videoformáty, díky čemuž si lze vychutnat skutečné 3D zážitky z domácího kina a her.



Datum vydání 2022-11-10

Verze: 5.2.5

12 NC: 8670 001 76554  
EAN: 48 95229 12144 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)