

Philips
Кабель DisplayPort

1,8 м

SWX2142N



Наслаждайтесь видео в высоком разрешении

с помощью этого кабеля DisplayPort

Передает HD-видео с компьютера на телевизор HDTV или монитор в высоком разрешении Full HD 1080p.

Возможности DisplayPort

- Возможна полная поддержка HD 3D
- Поддерживает передачу сигналов 1080p Blu-Ray
- Частота обновления 120 Гц
- Скорость 10,8 Гбит/с

Отвечает особым требованиям к подключению

- Уникальная возможность использования монитора прямого подключения (DDM)
- Совместим с ПК и компьютерами Mac

Простая установка

- Функция Plug & Play для облегчения установки
- Простой фиксатор для надежных подключений

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Размеры упаковки

- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Блистер
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,6 x 21,1 x 4 см
- Вес брутто: 0,154 кг
- Вес нетто: 0,119 кг
- Вес упаковки: 0,035 кг
- EAN: 87 12581 58400 9

Внутренняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 4
- Вес брутто: 0,752 кг
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В):

- 19,7 x 11,4 x 22,7 см
- Вес нетто: 0,476 кг
- Вес упаковки: 0,276 кг
- EAN: 87 12581 58402 3

Внешняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 12
- Вес брутто: 2,597 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 35,8 x 21 x 26,6 см
- Вес нетто: 1,428 кг
- Вес упаковки: 1,169 кг
- EAN: 87 12581 58401 6

Основные

Полная поддержка HD 3D

Поддержка многопоточной передачи объемных изображений помимо формата Full HD для удивительно четких изображений, воспроизводимых на телевизорах HD и мониторах с поддержкой 3D.

Поддерживает передачу сигналов 1080p Blu-Ray

Великолепное качество изображения благодаря четырехкратному разрешению Full-HD (4k x 2k) на устройствах 1080p blu-ray.

Частота обновления 120 Гц

Фактическая частота обновления 120 Гц обеспечивает высокоскоростной канал передачи данных для устойчивого и четкого сигнала изображения.

Скорость 10,8 Гбит/с

10,8 Гбит/с для поддержки миллиардов пикселей насыщенных цветов.

Монитор прямого подключения (DDM)

Уникальная возможность использования монитора прямого подключения (DDM) обеспечивает непревзойденное качество работы сверхтонких мониторов.

Фиксатор для надежных подключений

Простой фиксатор препятствует случайному отсоединению кабеля. Чтобы отсоединить кабель от устройства с функцией DP, просто нажмите кнопку отсоединения фиксатора на разъеме.

Совместим с ПК и компьютерами Mac

USB-кабель 2.0 будет работать с персональными компьютерами и компьютерами Mac.

Подключение Plug & Play

Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.



Дата выпуска 2013-02-22

Версия: 1.2.6

12 NC: 8670 000 70069
EAN: 87 12581 58400 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com