

Philips
Ethernet-adapter för elnät

Startpaket
85 Mbit/s

SYK5600



Internet via eluttaget

Koppla bara in den!

Philips introducerar ett mycket enkelt sätt att få Internet-anslutning i alla rum i hemmet och dela digitala medier genom att använda de befintliga elledningarna. Inga nya ledningar behövs och du behöver inte tänka på konstruktionsbegränsningar i huset. Koppla bara in den så är du ansluten!

Anslutning i alla rum

- Förvandla eluttaget till en åtkomstpunkt för Internet
- Upp till 85 Mbit/s möjliggör mycket snabb datatransport
- Fullständigt kompatibel med den globala HomePlug-standarden
- Transportera data upp till 200 meter via elledningarna i hemmet

Dela dina data på ett säkert och tillförlitligt sätt

- Dela digitala medier som musik, videofiler och spel
- Skyddad sekretess med 56-bitars DES-kodning

Nätverk på ett enkelt sätt.

- Inga nya sladdar, använd det befintliga elsystemet i hemmet
- Omedelbar anslutning, äkta Plug and Play
- Anslut bara ytterligare en Ethernet-adapter för elnät

PHILIPS

Specifikationer

Anslutningar

- Faktisk dataöverföringshastighet: Upp till 30 Mbit/s
- Maximal dataöverföringshastighet: Upp till 85 Mbit/s
- Frekvensomfång: 4,3–20,9 MHz
- Maximal räckvidd: Upp till 200 m
- Kabelanslutning: IEEE 802,3 RJ-45 Ethernet-uttag
- Plug & Play
- Kryptering/säkerhet: 56-bitars DES-kryptering

Tillbehör

- kablar: Ethernet-kabel på 2,0 m
- CD-ROM: Säkerhets-CD-skiva
- Snabbstartguide
- Bruksanvisning: Eng, ty, nl, fra, spa, it, por, da, fi, sv, no, gre, tur

Systemkrav

- CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet
- Internet-anslutning: Abonnement på Internet via bredband

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mått

- Produktmått (B x D x H): 97 x 70 x 83 mm
- Produktvikt (g): 300

Förpackningsinformation

- 12NC: 908210004408
- EAN/UPC/GTIN: 8710895881388
- Bruttovikt: 0,675 kg
- Taravikt: 0,200 kg
- Nettovikt: 0,475 kg
- Längd: 217 mm
- Bredd: 160 mm
- Höjd: 102 mm

Yttre kartong

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97721 0
- Kvantitet: 6
- Bruttovikt: 4,02 kg
- Taravikt: 1,0 kg
- Nettovikt: 3,02 kg
- Längd: 330 mm
- Bredd: 321 mm
- Höjd: 230 mm

Funktioner

Åtkomst via eluttagen

Du kan enkelt skapa ett hemnätverk genom att använda de befintliga elledningarna. Eluttaget blir då en åtkomstpunkt för hemnätverket. På så sätt får du enkel åtkomst i alla rum och undviker kostnader för nya ledningar för hemnätverket, och du behöver inte tänka på konstruktionsbegränsningar i huset.

Höghastighetsöverföring av data

Öka hemnätverket till upp till 85 Mbit/s via de befintliga elledningarna. Med denna höghastighetsprestanda får du mycket snabb datatransport och dataåtkomst med faktiska hastigheter på upp till 30 Mbit/s.

HomePlug-standard kan användas

Den huvudsakliga världsomspännande standarden för elnätkommunikation kallas HomePlug. I HomePlug-teknik används hemmets befintliga elledningar som kommunikationsmedium för data och medier. Standarden stöds av Philips och många andra välkända företag världen över.

Nätverk med stor räckvidd

Signalerna som måste transporteras genom hemmet skickas via de befintliga elledningarna och kan nå så långt som 200 meter, vilket möjliggör täckning i hela huset.

Dela digitala medier

Dela bredbandsåtkomst och koppla samman datorerna i ett nätverk. Du kan enkelt lyssna på musik, titta på foton och videofiler av DVD-kvalitet samt spela spel online från en dator till en annan och visa IP-TV i alla rum i huset.

Skyddad sekretess

Ethernet-adaptarna för elnät ger ett säkerhetssystem som skyddar allas sekretess med 56-bitars DES-kryptering. Det ger dig en säker anslutning så att du undviker datafel, störningar och obehörig användning av oönskade parter. Windows 2000 eller XP krävs när du ska installera säkerhetslösenordet.

Inga nya sladdar

Genom att helt enkelt använda de befintliga elledningarna i hemmet slipper du borra och dra nya ledningar i huset. Anslut bara Ethernet-adaptorn för elnät, den utnyttjar de befintliga elledningarna i hemmet.

Äkta Plug and Play

Ethernet-adaptorn för elnät kan anslutas direkt till vägguttaget, vilket ger en snabb och enkel installation på mindre än fem minuter. Den är mycket lättanvänd: anslut den så fungerar den.

Utbyggbart nätverk

Med Ethernet-adaptorn för elnät kan du enkelt utöka nätverkets anslutningsalternativ: en verkligt skalbar nätverkslösning. Om du vill ha ytterligare Ethernet-anslutningar via elnät lägger du bara till fler adaptrar i nätverket.

