

Philips  
Bezprzewodowe słuchawki  
sportowe

Słuchawki nauszne z serii Go  
Poduszki nauszne nadające się do  
mycia  
Lekkie i wytrzymałe  
Stopień ochrony przed pyłem i  
wodą IP55

TAA4216BK



## Bądź aktywny. Poczuj świeżość. Daj czadu.

Te wytrzymałe, lekkie, bezprzewodowe słuchawki nauszne zostały stworzone z myślą o aktywnym stylu życia. Zdejmowane i nadające się do mycia poduszki nauszne zapewniają wygodę zarówno podczas biegania na bieżni, jak i na plaży. 35 godzin odtwarzania umożliwiają słuchanie muzyki bez przerwy.

### **Słuchawki z serii Go. Wytrzymałe, modne, lekkie.**

- Idź dalej. 35 godzin odtwarzania
- Do uprawiania sportu lub na podróż. Poduszki nauszne nadające się do mycia
- Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP55
- Chłodzące nakładki nauszne

### **Od ulubionej playlisty po ważny telefon**

- Wydajne 40-milimetrowe przetworniki neodymowe
- Czysty dźwięk i potężny bas
- Twoja muzyka pozostaje Twoja. Zamknięta konstrukcja
- 15 minut ładowania wystarczy na słuchanie muzyki przez dodatkowe 2 godziny

### **Od parku po ulicę i plażę**

- Łatwe przechowywanie. Niewielka, składana konstrukcja
- Przycisk wielofunkcyjny. Wbudowany mikrofon. Łatwe parowanie
- Zgodność z przewodem audio (gniazdo 3.5 mm)

# PHILIPS

## Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Słuchawki nauszne z serii Go Poduszki nauszne nadające się do mycia, Lekkie i wytrzymałe, Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP55

# Dane techniczne

### Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód USB: Przewód USB-C

### Możliwości połączeń

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m

### Udogodnienia

- Odporność na wodę: IP55
- Automatyczne wyłączenie zasilania

### Wykończenie

- Kolor: Czarny

### Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Czas rozmów: 35 godz.
- Czas ładowania: 2 godz.
- Alert słabej baterii
- Czas odtwarzania muzyki: 35 godz.

### Dźwięk

- Średnica głośnika: 40 mm
- Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
- Impedancja: 32 ohm

- Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
- Czułość: 118 dB (1 kHz)

### Karton zewnętrzny

- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- GTIN: 1 48 95229 11756 0
- Waga brutto: 1,282 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 22,1 x 18,5 x 25 cm
- Waga netto: 0,714 kg
- Waga opakowania: 0,568 kg

### Wymiary opakowania

- EAN: 48 95229 11756 3
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 19,5 x 23,7 x 5,5 cm
- Waga brutto: 0,363 kg
- Waga netto: 0,238 kg
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Waga opakowania: 0,125 kg
- Typ ułożenia półki: Obie

### Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 17,2 x 19,9 x 5 cm
- Waga: 0,214 kg

TAA4216BK/00

# Zalety

### 35 godzin odtwarzania

Dzięki 35-godzinnej pracy bez ładowania te bezprzewodowe słuchawki nauszne możesz mieć zawsze przy sobie podczas treningu i nie tylko. Pełne naładowanie trwa mniej niż 2 godziny. Potrzebujesz dodatkowej mocy? 15-minutowym doładowaniem pozwoli Ci na korzystanie ze słuchawek przez dodatkowe 2 godziny.

### Poduszki nauszne nadające się do mycia

Miękkie, przepuszczające powietrze poduszki nauszne można łatwo zdjąć, co ułatwia ich czyszczenie. Są one wypełnione żelazem chłodzącym. Bez względu na to, co robisz, nosząc słuchawki z serii Go, zawsze możesz je odświeżyć!

### Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP55

Stopień ochrony IP55 oznacza, że słuchawki są równie dobrze sprawdzają się na zakurzonych szlakach, jak i w przypadku ulewnego deszczu. Bez względu na to, jak mocno się pocisz i dokąd zmierzasz, nic Cię nie powstrzyma!

### Zamknięta konstrukcja

Idealnie dostrójone, 40-milimetrowe neodymowe przetworniki zapewniają basy, które zmotywują Cię do wysiłku. Zamknięta konstrukcja gwarantuje doskonałą pasywną izolację szumów. Dzięki temu możesz słuchać muzyki, nie przeszkadzając osobom znajdującym się w pobliżu.

### Niewielka, składana konstrukcja

Smukła konstrukcja doskonale sprawdza się zarówno podczas bicia życiowych rekordów sportowych, jak i weekendowych wypadów. Składane nakładki nauszne ułatwiają przechowywanie.

### Łatwe sterowanie i parowanie

Przycisk wielofunkcyjny pozwala wstrzymać odtwarzanie listy odtwarzania, odebrać połączenie, sterować głośnością i wybudzić asystenta głosowego w telefonie. Słuchawki są gotowe do sparowania natychmiast po włączeniu funkcji Bluetooth. Po sparowaniu zapamiętują ostatnie urządzenie, z którym były sparowane.

### Gniazdo audio 3,5 mm

Gniazdo audio 3,5 mm umożliwia podłączenie słuchawek sportowych bezpośrednio do zgodnych telefonów lub odtwarzaczy muzycznych. To idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy bateria jest niemal całkowicie rozładowana i nie ma możliwości naładowania słuchawek.



Data wydania 2021-03-21

Wersja: 1.2.1

12 NC: 8670 001 73894  
EAN: 48 95229 11756 3

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)