

Philips  
Ribakõlar 2.0

2.0 kanal  
Bluetooth®  
HDMI ARC



TAB5105



## Selgem teleriheli

Nautige paremat teleriheli. Vahet ei ole, mida te vaatama hakkate – see ribakõlar tagab võimsama ja selgema heli. Heli reguleerimiseks võite kasutada ka oma televiisori pulti. Valige kolme eelseadistatud režiimi vahel, et muuta kõne, muusikat ja filme veelgi paremaks.

### Selgem, tugevam, parem.

- Lihtsalt parem teleriheli
- Kaks kanalit
- Kolm helirežiimi aitavad optimeerida teie heli vastavalt sisule
- Vastupidav metallvõre selge heli jaoks

### Muusika ja filmid

- Ühendage oma lemmikute allikatega ja nautige võimsamat heli
- Audiosisend. Optiline sisend. Bluetooth
- HDMI ARC. Kontrollige oma ribakõlarit kergesti telekapuldiga

### Vaadake, kuulake, armastage.

- Eristuv geomeetriline disain. Kerge paigutada
- Asetage kõlar telekalauale, seinale või mis tahes tasasele pinnale
- Sisesehitatud seinaklambrid
- Ribakõlari mõõtmed: 900 × 91 × 65,5 mm

# PHILIPS

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Kõlarisüsteemi väljundvõimsus: Max 60 W / 30 W RMS (10% THD)
- Täielik harmooniline moonutus: 10%

## Kõlarid

- Helikanalite arv: 2.0
- Eesmised elemendid: 2 täissageduselementi (vasak ja parem)
- Basskõlarite arv: 1
- Basskõlari läbimõõt: 4,5 tolli

## Ühenduvus

- Bluetooth: Vastuvõtja
- Bluetoothi versioon: 4,2
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Optiline sisend × 1
- HDMI-väljund (ARC) × 1
- Helisisend: 1 × 3,5 mm
- Juhtmeta kõlarite ühendus: Pole
- Tark kodu: Pole
- Mitme kõlari ühendus: Ei
- DLNA standard: Ei

## Toetatud helivormingud

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: LPCM 2 kanalit
- Optiline: LPCM 2 kanalit

## Video

- 3D-signaaliedastus: Ei

## Ühilduvus

- Nutitelefoni/tahvelarvuti APP-valve: Ei

## Mugavus

- Öörežiim: Ei
- Kaugjuhtimispuult

## Võimsus

- Automaatne ooterežiim
- Toite LED-tuli
- Põhiseadme toiteallikas: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Põhiseadme ooterežiimi energiatarve: < 0,5 W

## Disain

- Värvus: Mustad
- Seinapaigaldusega

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Toiteadapter, Seinakinnitusklamber, Kiirjuhend, Garantiileht

## Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 900 x 65,5 x 91 mm
- Peaseadme kaal: 1,53 kg

## Pakendi mõõtmed

- EAN: 48 95229 11853 9
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riiulil: Virnas
- Kogukaal: 2,75 kg
- Kaal pakendita: 1,7 kg
- Pakendi kaal: 1,05 kg
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 97,5 x 12,2 x 18 cm

## Väline papp-pakend

- GTIN: 1 48 95229 11853 6
- Pakendite arv: 2
- Outer carton (L x L x K): 99,5 x 20 x 27,8 cm
- Kogukaal: 6,26 kg
- Kaal pakendita: 3,4 kg
- Pakendi kaal: 2,86 kg

# Esiletõstetud

## Lihtsalt parem teleriheli

Tule kragin. Publiku mõirged. Selge kõne uudistes. Kahekanaliline heli toob teieni uue helikvaliteedi, mida saate nautida koos oma lemmikfilmide ja -sarjadega. Lihtsalt valige üks kolmest eelseadistatud heliprofiilist, mis vastab kõige paremini teie sisule.

## HDMI ARC

Erinevate pultide asukoha tuvastamise aeg on nüüd läbi! See ribakõlar loob ühenduse teie teleriga läbi HDMI ARC-i, võimaldades teil kontrollida helitugevust ka oma telekapuldiga.

## Ühendage oma lemmikallikatega

Edastage mobiiltelefonis olevaid muusikaloendid Bluetoothi abil kõlarisse. Kasutage erinevate heliallikate ühendamiseks kas audiosisendit või optilist sisendit. Olenemata teie maitsest, aitab see ribakõlar helidel võimsamalt ja selgemalt kõlada.

## Eristuv geomeetriline disain

Vaadake, kuulake, armastage. Selle ribakõlari ainulaadne kumer disain sobib suurepäraselt mis tahes interjööri ja see on piisavalt madal, et mahtuda enamiku telerite alla. Lisaks on võimalik seda seinaklambrite abil seinale kinnitada.

