


Philips  
SoundBar 2,1 με  
ασύρματο υπογούφερ

Ασύρματο υπογούφερ 2,1  
καναλιών

Bluetooth®  
HDMI ARC

TAB5305



## Αναβαθμίστε τον ήχο της τηλεόρασής σας

Ακούστε και απολαύστε καλύτερο ήχο. Αυτό το soundbar και το ασύρματο υπογούφερ αναβαθμίζουν τον ήχο της τηλεόρασής σας, αποδίδοντας πιο καθαρό ήχο και πιο βαθιά μπάσα. Χάρη στο Bluetooth, την είσοδο ήχου και τις οπτικές εισόδους, μπορείτε να απελευθερώσετε και τη μουσική σας.

### **Πιο καθαρά, πιο δυνατά και με μεγαλύτερο βάθος.**

- 2,1 κανάλια. Ασύρματο υπογούφερ για πιο βαθιά μπάσα
- 3 λειτουργίες ήχου βελτιστοποιούν τον ήχο σε ό,τι παρακολουθείτε
- Ανθεκτικό μεταλλικό πλέγμα για καθαρό ήχο

### **Μουσική και ταινίες**

- Είσοδος ήχου. Οπτική είσοδος. Bluetooth
- Συνδέστε τις αγαπημένες σας πηγές για πιο δυνατό ήχο
- HDMI ARC. Ελέγξτε το soundbar με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

### **Δείτε. Ακούστε. Λατρέψτε.**

- Ενσωματωμένα στηρίγματα τοίχου
- Τοποθετείται πάνω στο τραπέζακι της τηλεόρασης, στον τοίχο ή σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια
- Ξεχωριστή γεωμετρική σχεδίαση. Εύκολη τοποθέτηση
- Διαστάσεις soundbar: 900x91x65,5 χιλ.

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## 2,1 κανάλια

Το τριζήμιμο της φωτιάς. Η βουή του πλήθους. 2,1 κανάλια αναβαθμίζουν τον ήχο των αγαπημένων σας ταινιών και εκπομπών. Το ασύρματο υπογούφερ μικρών διαστάσεων παρέχει ικανοποιητική ποιότητα μπάσων. Ακούστε καθαρά τον ήχο της έκρηξης και τον γεμάτο ήχο των μουσικών κομματιών.

## HDMI ARC

Πείτε αντίο στις ημέρες που ψάχνατε τα τηλεχειριστήρια. Αυτό το soundbar συνδέεται στην τηλεόραση μέσω HDMI ARC, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε την ένταση ήχου του soundbar με το ίδιο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιείτε για την τηλεόραση.

## Συνδέστε τις αγαπημένες σας πηγές

Μεταδώστε σε ροή λίστες αναπαραγωγής από την κινητή συσκευή σας μέσω

Bluetooth. Συνδέστε πηγές ήχου μέσω εισόδου ήχου ή οπτικής εισόδου. Όποιο τραγούδι και αν λατρεύετε, θα ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά μέσα από αυτό το soundbar.

## Ξεχωριστή γεωμετρική σχεδίαση

Αυτό το soundbar διαθέτει μοναδική κεκλιμένη σχεδίαση και μικρό ύψος. Όσον αφορά την τοποθέτηση, τα στηρίγματα τοίχου που περιλαμβάνονται εξασφαλίζουν πολλές επιλογές. Χάρη στις μικρές του διαστάσεις, το πανίσχυρο υπογούφερ μπορεί να γίνει σχεδόν αόρατο.

## Ενσωματωμένα στηρίγματα τοίχου

Ενσωματωμένα στηρίγματα τοίχου

## Τοποθετείται σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια

Τοποθετείται πάνω στο τραπεζάκι της τηλεόρασης, στον τοίχο ή σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια

## 3 λειτουργίες ήχου

3 λειτουργίες ήχου βελτιστοποιούν τον ήχο σε ό,τι παρακολουθείτε

## Είσοδος ήχου. Οπτική είσοδος.

Είσοδος ήχου. Οπτική είσοδος. Bluetooth

## Ανθεκτικό μεταλλικό πλέγμα

Ανθεκτικό μεταλλικό πλέγμα για καθαρό ήχο

## Soundbar: 900x91x65.5 χιλ.

Διαστάσεις soundbar: 900x91x65,5 χιλ.

## Υπογούφερ: 149,5x225x267 χιλ.

Διαστάσεις υπογούφερ: 149,5x225x267 χιλ.

# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 40W
- Ισχύς εξόδου ηχείου: 15W x 2
- Ολική αρμονική παραμόρφωση: 10%
- Ισχύς εξόδου συστήματος ηχείων: 140 W μέγ. / 70W RMS (10% THD)

## Ηχεία

- Τύπος υπογούφερ: Ασύρματο υπογούφερ
- Αριθμός καναλιών ήχου: 2,1
- Αριθμός γούφερ: 1
- Διάμετρος γούφερ: 4,5"
- Μπροστινοί οδηγοί: 2 πλήρους εύρους (Α+Δ)
- Περιβλημά εξωτερικού υπογούφερ: Ανάκλαση μπάσων

## Συνδεσιμότητα

- Bluetooth: Δέκτης
- Έκδοση Bluetooth: 4,2
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Έξοδος υπογούφερ: ΟΧΙ
- Είσοδος ήχου: 1 x 3,5 χιλ.
- 1 οπτική είσοδος
- 1 έξοδος HDMI (ARC)
- Πρότυπο DLNA: ΟΧΙ
- Σύνδεση πολλών ηχείων: ΟΧΙ
- Έξυπνη αρχική οθόνη: Καμία
- Ασύρματη σύνδεση ηχείων: Υπογούφερ

## Υποστηριζόμενα μορμά ήχου

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: LPCM 2ch
- Οπτικό: LPCM 2ch

## Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 98.3 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
- Πλάτος: 55.5 εκ.
- Μικτό βάρος: 13.04 κ.
- Ύψος: 24.6 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 10885 8
- Καθαρό βάρος: 7.56 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 5.48 κ.

## Άνεση

- Τηλεχειριστήριο
- Νυκτερ. λειτ.: ΟΧΙ

## Συμβατότητα

- Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet: ΟΧΙ

## Ρεύμα

- Ένδειξη LED λειτουργίας: ναι
- Κατανάλωση υπογούφερ: 20 W
- Τροφοδοσία ρεύματος κύριας μονάδας: 100-240V AC, 50/60 Hz
- Τροφοδοσία υπογούφερ: 100-240V AC, 50/60 Hz
- Κατανάλωση υπογούφερ κατά την αναμονή: <math>\leq 2\text{ W}</math>
- Τροφοδοσία σε κατάσταση αναμονής κύριας μονάδας: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>
- Αυτόματη αναμονή

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 21.7 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Πλάτος: 96.2 εκ.
- Βάθος: 37.6 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 10885 1
- Μικτό βάρος: 5.77 κ.
- Καθαρό βάρος: 3.78 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1.99 κ.

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό, Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα εγγύησης

## Σχεδίαση


- Χρώμα: Μαύρο
- Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

## Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 900 x 65,5 x 91 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 1,53 κ.
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 150 x 225 x 267 μμ
- Βάρος υπογούφερ: 2,1 κ.

## Βίντεο

- Διέλευση 3D: ΟΧΙ



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-04-13

Έκδοση: 10.2.2

EAN: 48 95229 10885 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)