



Philips
2.1-kanalni Soundbar z
brežžičnim nizkotoncem

Brežžični nizkotonec. Najv. moč
240 W.

Dolby Atmos®
Združljiv z DTS Play-Fi
Poveže se z glasovnimi pomočniki



TAB8505

Z zvokom kot v prvi vrsti

Izboljšajte zvok vsakega filma, športnega dogodka ter seznama predvajanja. Ta eleganten SoundBar z brežžičnim globokotoncem in tehnologijo Dolby Atmos vam nudi boljše nizke tone in jasnejše glasove. Poleg tega ga lahko enostavno vključite v postavitve v več prostorih.

Zvok, ki ga želite za svojo priljubljeno vsebino

- Pametni Soundbar. Kinematografski zvok.
- 2.1-kanalni. 200 W RMS. Največja moč 240 W (10 % THD).
- Dolby Atmos. Povečajte vznemirjenje.
- Način Stadion EQ. Kot bi bili tam.

Razpakirajte. Povežite. Uživate.

- Play-Fi. Od večprostorskega do surround zvoka.
- HDMI eARC. Uživate v najnovejših formatih prostorskega zvoka.
- Prehod 4K UHD signala. Dva vhoda HDMI.
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optični vhod.

Enostavno upravljanje. Prepoznaven videz.

- Enostavna povezava z najljubšimi viri
- Poveže se z vašimi priljubljenimi napravami, ki podpirajo glasovnega pomočnika
- Značilna geometrična zasnova. Enostavna namestitvev.

PHILIPS

2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Brezžični nizkotonec. Najv. moč 240 W. Dolby Atmos®, Združljiv z DTS Play-Fi, Poveže se z glasovnimi pomočniki


Značilnosti

Kinematografski zvok



Ta Soundbar prinaša novo dimenzijo zvoka v vse, kar poslušate in gledate. 2.1-kanalni sistem poskrbi za bogatejši zvok filmov, gromkejše učinke in jasnejše dialoge. Brezžični nizkotonec ojača vsako eksplozijo in vsak ritem.

Dolby Atmos



Povečajte dramatičnost trenutka, ne glede na to, kaj gledate. Ta Soundbar, ki podpira Dolby Atmos, reproducira tako globoke kot visoke tone in tako ustvarja navidezni tridimenzionalni prostorski zvok, ki vas obdaja z vseh strani.


Način Stadion EQ

Doživite razburljivost oglada tekem v živo naravnost v svoji dnevni sobi. Z načinom Stadion EQ se boste potopili v okoliški hrup

množice, kot bi zares sedeli na stadionu!

Predajte se navdušenju ob vsakem ključnem trenutku – ob kristalno čistem zvoku komentatorja.

Play-Fi. Večprostorski zvok in še mnogo več.



Zahvaljujoč enostavni združljivosti z aplikacijo Play-Fi bo ta Soundbar blestel - med vsemi aparati nameščenimi v vaših prostorih. Zvočnike, ki so združljivi s Play-Fi, lahko sinhronizirate in poskrbite za večprostorski zvok ali pa ustvarite pravi sistem sinhronega predvajanja prostorskega zvoka – vse to prek aplikacije Philips Sound ali Play-Fi.

Vsi vaši najljubši viri

Ko želite poslušati glasbo, Spotify Connect omogoča pretakanje najkakovostnejših vsebin prek povezave Wi-Fi. Prav tako lahko iz svoje mobilne naprave direktno prek povezave Apple AirPlay 2 ali Bluetooth pretakate visokoločljive sezname predvajanja. Kakovost filmov in iger bo vedno ostala neokrnjena, saj priključki omogočajo pretakanje signalov iz video virov 4K HDR z nezmanjšano ločljivostjo.

HDMI eARC

Ne izpustite ničesar, ko ste zatopljeni v dramo. Ta Soundbar je združljiv s hitro povezavo HDMI eARC, ki omogoča, da v celoti doživite napredne zvočne formate, kot je Dolby Atmos. Soundbar ima tudi dva vhoda HDMI.

Povežite z glasovnimi pomočniki



Napravi, ki podpira Alexo, ali katerem koli zvočniku, ki podpira Pomočnika Google, naročite, naj predvaja glasbo prek Soundbara. Vam je ljubša Siri? Ta Soundbar podpira Apple AirPlay 2, tako da lahko svoje želje naročite tudi njej. Zvišajte glasnost zvoka. Preskočite skladbe. Vse to naredite popolnoma prostoročno.

Značilna geometrična zasnova

Ta Soundbar se ponaša z edinstveno poševeno obliko in nizkim profilom. Ko gre za namestitve, vam priloženi nosilci omogočajo proste roke. Tukaj je še kompaktna zasnova zmogljivega nizkotonca, kar pomeni, da ga lahko brez težav namestite tako, da bo kar najmanj opazen.

2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Brezžični nizkotonec. Najv. moč 240 W. Dolby Atmos®, Združljiv z DTS Play-Fi, Poveže se z glasovnimi pomočniki

Specifikacije

Zvočniki

- Število zvočnih kanalov: 2,1
- Sprednje akustične enote: 2 enoti polnega frekvenčnega razpona (L + D), 2 visokotona (L + D)
- Frekvenčni razpon soundbara: 160–20.000 Hz
- Impedanca Soundbara: 8 ohmov x 2 + 4 ohm
- Vrsta globokotona: Aktivni, Brezžični globokotonec
- Število nizkotoncev: 1
- Premer nizkotona: 5,25"
- Zunanje ohišje globokotona: Bass Reflex
- Frekvenčni razpon globokotona: 40–160 Hz
- Impedanca globokotona: 3 ohm

Povezljivost

- Predvajanje USB
- HDMI IN x 2
- Izhod HDMI (eARC/ARC) x 1
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Zaščita vsebine HDMI: HDCP 1.4/2.3
- Bluetooth: Sprejemnik
- Optični vhod x 1
- Aux vhod: 3,5 mm
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Različica Bluetootha: 4.2
- Profili Bluetootha: A2DP, AVRCP, Večtočkovna (večparna) podpora, Format prenosa: SBC
- Povezava več zvočnikov
- Tehnologija več zvočnikov: DTS Play-Fi. Večprostorski zvok.
- Smart Home: Podpora za OK Google, Združljiv z Alexo, Podpora za Apple AirPlay 2, Vgrajen Chromecast, Spotify Connect
- Brezžična povezava zvočnikov: Globokotonec
- Standard DLNA: Ne

Zvok

- Izboljšava zvoka: Regulacija visokih in nizkih tonov, Nastavitev glasnosti nizkotona
- Nastavitve izenačevalnika: Film, Glasba, Glas, Stadion, Po meri
- Izhodna moč sistema zvočnikov: Najv. 240 W/200 W RMS (10 % THD)
- Popolnoma usklajeno popačenje: 10 %

Video

- Prehod 3D-signalov
- Izboljšave videa: Prehod 4K UHD signala, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Podprti zvočni formati

- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2-kanalni, Dolby MAT
- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2-

kanalni, Dolby MAT

- Optični: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC

Zasnova

- Barva: Srebrna
- Namestitev na steno

Priročnost

- Daljinski upravljalnik
- Nočni način: Ne

Združljivost

- Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/ tabličnem računalniku

Napajanje

- Samodejno stanje pripravljenosti
- Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije glavne enote v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Napajanje globokotona: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Moč globokotona v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 1 baterija CR2025, Napajalni kabel, Stenski nosilec, vodnik za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 900 x 57 x 110 mm
- Teža glavne enote: 2,4 kg
- Globokotonec (Š x V x G): 122 x 403 x 300 mm
- Teža globokotona: 4,8 kg

Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Škatla
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 103 x 15 x 42,5 cm
- Bruto teža: 9,3 kg
- Neto teža: 7,2 kg
- Teža embalaže: 2,1 kg
- EAN: 48 95229 10996 4

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 2
- Outer carton (L x Š x V): 105,5 x 57 x 18 cm
- Bruto teža: 20 kg
- Neto teža: 14,4 kg
- Teža embalaže: 5,6 kg
- Številka GTIN: 1 48 95229 10996 1



Datum izdaje 2022-06-23

Različica: 7.1.1

12 NC: 8670 001 68046
EAN: 48 95229 10996 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com