



Philips  
Безжични  
шумоизолиращи  
слушалки

32 мм мембрани/затворен гръб

С наушници  
Меки наушници  
Изцяло сгъващи се



**TAVH305BK**

## Дълбоки, отчетливи басы. Без разсейване.

Настройте звука си с голям, отчетлив бас. Заглушете отвличането на вниманието с Активно шумопотискане (ANC). Тези безжични слушалки с наушници са създадени за ритмите, които обичате. Едно зареждане ви предоставя до 15 часа на възпроизвеждане дори с включено ANC.

### **Дълбоки, отчетливи басы. Без разсейване.**

- 15 часа време на възпроизвеждане с включено Активно шумопотискане (ANC)
- 18 часа време на възпроизвеждане с изключено ANC
- Мощни басы. 32 мм неодимови акустични мембрани
- 2 часа време за зареждане чрез USB

### **Лесни за пренасяне. Лесни за носене.**

- Лека, регулируема лента за глава
- Меки наушници, които могат да бъдат наклонявани за максимален комфорт
- Конструкция с плоско сгъване за лесно съхранение в джоба или чантата
- Тежи само 145,5 г. Чувствайте се леки. Слушайте силно

### **Гласово управление. Музика или повиквания.**

- Многофункционален бутон. Лесно управление на музика и разговори
- Двойно натискане на бутона ще събуди гласовия асистент на телефона ви

# PHILIPS

Безжични шумоизолиращи слушалки  
32 мм мембрани/затворен гръб С наушници, Меки наушници, Изцяло сгъващи се

## Спецификации

### Звук

- Акустична система: Затворена
- Тип магнит: NdFeB
- Честотен обхват: 9 – 21 000 Hz
- Импеданс: 32 ома
- Диаметър на високоговорителя: 32 мм
- Максимална входяща мощност: 30 mW
- Диафрагма: PET
- Чувствителност: 92 dB
- Тип: динамично

### Възможности за свързване

- Микрофон: Вграден микрофон
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Версия на Bluetooth: 4,2
- Максимален обхват: До 10 м

### Комфорт

- Регулиране на силата на звука
- Управление на разговорите: Задържане на разговор, Превключване между 2 разговора, Отговаряне/приключване на повикване, Отхвърляне на повикване, Превключвайте между разговора и музиката

### Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- USB кабел

### Захранване

- Тип батерия: Литиево-полимерна

- Време на готовност: 200 часа
- Време за разговор: 33\* ч
- Време за възпроизвеждане на музика: 15\* ч

### Дизайн

- Цвят: Черно

### Размери на продукта

- Габарити на продукта (Ш x В x Д):  
16,5 x 18,5 x 4 см
- Тегло: 0,1625 кг

### Габарити на опаковката

- Тип опаковка: Картон
- Брой включени продукти: 1
- Начин на поставяне: И двете
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):  
19,5 x 22,5 x 4,8 см
- Бруто тегло: 0,292 кг
- Нето тегло: 0,188 кг
- Тегло на опаковката: 0,104 кг
- EAN: 48 95229 10059 6

### Външен кашон

- Брой потребителски опаковки: 3
- Външен кашон (Л x Ш x В): 21,2 x 16,5 x 24 см
- Бруто тегло: 1,091 кг
- Нето тегло: 0,564 кг
- Тегло на опаковката: 0,527 кг
- GTIN: 1 48 95229 10059 3

TAVH305BK/00

## Акценти

### 15 часа време на възпроизвеждане (с включено ANC)

Активното шумопотискане (ANC) гарантира, че грохота от влака няма да пречи на бумата на ритъма. Искате тишина? Просто активирайте ANC, без да се възпроизвежда музика. Получавате до 15 часа време за възпроизвеждане с включено ANC и 18 часа време за възпроизвеждане с изключено ANC. Времето за зареждане е само 2 часа чрез USB.

### Наслаждавайте се на басите

Вземете дансинга със себе си. 32 мм неодимови акустични мембрани поддържат звука ясен и баса силен.

### Лесен за носене

С тегло от само 145,5 г тези безжични слушалки с наушници ви позволяват да превърнете баса в истинско удобство. Лентата за глава се регулира лесно и е толкова лека, че едва я усещате. Наушниците са меки и могат да бъдат накланяни до желаното положение.

### Лесни за придвижване

Наушниците се сгъват до плоско състояние и се завъртат навътре за лесно съхранение в джоба или чантата ви. Просто ги сгънете и носете със себе си.

### Многофункционален бутон

Управлявайте лесно музика и обаждания чрез многофункционалния бутон. Не харесвате текущата песен? Прескочете я с продължително натискане. Искате да отхвърлите повикване и да продължите да слушате? Едно лесно натискане на бутона ще се погрижи за това.

### Хей, Siri! Хей, Google!

Събудете гласовия асистент на телефона ви с двойно натискане на бутона. Помолете Siri или Google Асистент да подготви следващия ви плейлист, да позвъни или да изпрати съобщение на приятели, да провери метеорологичното време и още.

### 18 часа време на възпроизвеждане (с изключено ANC)

18 часа време на възпроизвеждане с изключено ANC. Времето за зареждане е само 2 часа чрез USB.

### 2 часа време за зареждане чрез USB

2 часа време за зареждане чрез USB

### Лека, регулируема лента за глава

Лека, регулируема лента за глава

### Меки наушници

Меки наушници, които могат да бъдат накланяни за максимален комфорт



Дата на издаване  
2020-12-24

Версия: 4.1.5

12 NC: 8670 001 61263  
EAN: 48 95229 10059 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Реалните резултати е възможно да се различават