

Philips
PC-Headset für Gaming

40-mm-Treiber/geschlossen

Over-Ear
Weiche Ohrpolster
Kompaktes Multi-Faltsystem

TAGH301BL



Ultraleicht, Ultrahör Genuss

Leichtes Design, verstellbarer Kopfbügel mit Innenpolster, kühlende PU-Ohrpads, 40 mm präzise Akustiktreiber, Multifunktionsfernbedienung, klares Mikrofon, für ein intensiveres Spielerlebnis.

Minimales Gewicht. Maximaler Komfort.

- Anpassbarer Bügel für langen Tragekomfort
- Komfortable Polster für langen Tragekomfort
- Die Ohrpolster aus kühlendem Material sorgen für maximalen Komfort
- Leichtes Over-Ear-Design für Komfort bei längerem Tragen

Spielen mit aufregendem Sound

- 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- Hervorragende Geräuschisolierung durch geschlossenes Design
- Satter, dynamischer und klarer Sound

PHILIPS

Daten

Sound

- Akustiksystem: Geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Impedanz: 32 Ohm
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Maximale Eingangsleistung: 20 mW
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Typ: Dynamic
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz

Anschlüsse

- Kabellänge: 1,8 m

Komfort

- Lautstärkeregelung
- Stummschaltung

Zubehör

- Inklusive: Kurzanleitung, 3,5-mm-Anschluss

Design

- Farbe: Schwarz
- Tragmöglichkeit: Kopfbügel

Produktabmessungen

- Gewicht: 0,211 kg

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Box
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Regalaufstellung: Hängend
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
19,5 x 24 x 7,5 cm
- Bruttogewicht: 0,415 kg
- Nettogewicht: 0,222 kg
- Eigengewicht: 0,193 kg
- EAN: 48 95229 11927 7

Außenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Außenkarton (L x B x H): 53 x 44,5 x 54,2 cm
- Bruttogewicht: 13,8 kg
- Nettogewicht: 5,328 kg
- Eigengewicht: 8,472 kg
- GTIN: 1 48 95229 11927 4

Innenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Innenkarton (L x B x H): 25 x 21,2 x 24,5 cm
- Bruttogewicht: 1,5 kg
- Nettogewicht: 0,666 kg
- Eigengewicht: 0,834 kg
- GTIN: 2 48 95229 11927 1


TAGH301BL/00

Besonderheiten

40 mm Lautsprechertreiber

40 mm Neodym-Lautsprechertreiber bieten Klang ohne akustische Verzerrung

Verstellbarer Bügel



Die einzigartige Bügelkonstruktion sorgt für eine individuelle und komfortable Passform. Zusammen mit der Höheneinstellung bietet sie lang anhaltenden Tragekomfort.

Geschlossene Akustikbauweise

Die geschlossene Akustikarchitektur beseitigt unnötigen Klangverlust und bewahrt Sounddetails.


Komfortable Polster

Komfortable Polster für langen Tragekomfort

Kühlendes Ohrpolster-Design

Neigbare Ohrpolster aus kühlendem Material für maximalen Komfort

Leichtes Over-Ear-Design



Leichtes Over-Ear-Design, verstellbarer Kopfbügel und weiche Ohrpolster sorgen für einen optimalen Sitz und langen Tragekomfort.

Dynamischer und klarer Sound

Die 40-mm-Neodym-Treiber liefern dynamische, kräftige Bässe und klaren Sound. Das geschlossene Design sorgt für hervorragende Geräuschisolierung, sodass Sie jedes Detail genießen und ganz in Ihr Spiel eintauchen können.



Ausstellungsdatum
2021-09-15

Version: 4.2.1

12 NC: 8670 001 75066
EAN: 48 95229 11927 7

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com