

Philips 3000 Series
Datorspēļu austiņas

40 mm skaļruņi/noslēgta
konstrukcija

Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas vairākos
veidos



TAGH301BL

Īpaši vieglas, īpaši patīkamas

Viegla konstrukcija, regulējama galvas stīpa ar iekšējo polsterējumu, poliuretāna ausu uzlikas, kas rada dzesējošu sajūtu, 40 mm precīzi izvietotie skaļruņi, daudzfunkcionālā tālvadība un skaidri uztverošais mikrofons lietotājam sniedz labāku un aizraujošāku spēlēšanas pieredzi.

Minimāls svars. Maksimāls komforts.

- Regulējama galvas stīpa ilgam valkāšanas komfortam
- Ērts polsterējums ilgstošai valkāšanai
- Ausu uzlikas, kas izgatavotas no atsvaidzinošu sajūtu radoša materiāla, nodrošina maksimālu komforta līmeni
- Viegla galvas stīpas konstrukcija ilgstošam valkāšanas komfortam

Spēlējiet ar aizraujošu skaņu

- 40 mm skaļrunis nodrošina skaņu bez kropļojumiem
- Lieliska skaņas izolācija ar noslēgto konstrukciju
- Bagātīga, dinamiska un skaidra skaņa

PHILIPS

Datorspēļu austiņas

40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija Ar galvas stīpu, Mīksts ausu polsterējums, Kompakti salokāmas vairākos veidos


Izceltie produkti

40 mm skaļruņis




40 mm neodīma skaļruņis nodrošina skaņu bez kropļojumiem.

Regulējama galvas stīpa



Unikāla galvas stīpas konstrukcija nodrošina personalizētu un ērtu valkāšanu. Ar augstuma regulēšanu tā nodrošina ilgāku valkāšanas komfortu.

Akustiski noslēgta konstrukcija



Akustiski noslēgtā aizmugures konstrukcija ir īpaši izstrādāta, lai likvidētu jebkādu lieku skaņu noplūdi un saglabātu skaņas niansas.

Ērts polsterējums




Ērts polsterējums ilgstošai valkāšanai

Atsvaidzinošu sajūtu radoša ausu uzliku konstrukcija


Ausu uzliku, kas izgatavotas no atsvaidzinošu sajūtu radoša materiāla, leņķi ir iespējams regulēt maksimālam ērtumam.

Viegla galvas stīpas konstrukcija



Viegla galvas stīpas konstrukcija, regulējama stīpa un mīksti polsterējumi nodrošina ērtu pielāgošanu un ilgstošu komfortu.

Dinamiska un skaidra skaņa



40 mm neodīma skaļruņi nodrošina dinamiskus un piesātinātus basus, kā arī skaidru skaņu. Noslēgtā aizmugures konstrukcija nodrošina lielisku skaņas izolāciju, lai jūs varētu izbaudīt ikvienu niansi un iegrimt spēlē.

TAGH301BL/00

Specifikācijas

Skaņa

- Akustiskā sistēma: Slēgta
- Magnēta veids: Neodīms
- Pilnā pretestība: 32 omi
- Skaļruņa diametrs: 40 mm
- Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
- Jūtība: 102 dB
- Tips: Dinamisks
- Frekvences reakcija: 20–20 000 Hz

Savienojamība

- Vada garums: 1,8 m

Lietošanas komforts

- Skaļuma vadība
- Skaļuma izslēgšanas slēdzis

Piederumi

- Iekļauts: Īsa lietošanas pamācība, 3,5 mm savienojums

Dizains

- Krāsa: Melna
- Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu

Produkta izmēri

- Svars: 0,211 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 19,5 x 24 x 7,5 cm
- Bruto svars: 0,415 kg
- Neto svars: 0,222 kg
- Taras svars: 0,193 kg
- EAN: 48 95229 11927 7

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Outer carton (L x W x H): 53 x 44,5 x 54,2 cm
- Bruto svars: 13,8 kg
- Neto svars: 5,328 kg
- Taras svars: 8,472 kg
- GTIN: 1 48 95229 11927 4

Iekšējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Inner carton (L x W x H): 25 x 21,2 x 24,5 cm
- Bruto svars: 1,5 kg
- Neto svars: 0,666 kg
- Taras svars: 0,834 kg
- GTIN: 2 48 95229 11927 1



Izlaides datums
2021-12-13

Versija: 9.2.1

12 NC: 8670 001 75066
EAN: 48 95229 11927 7

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com