

Philips
PC-Headset für Gaming

40-mm-Treiber/geschlossen

Over-Ear
Weiche Ohrpolster
Kompaktes Multi-Faltsystem

TAGH401BL



Verbessertes, intensiveres Spielerlebnis

Mit professioneller Dirac 3D Surround-Technologie, ultraleichtem Design, verstellbarem Kopfbügel, kühlendem PU und Ohrpads aus Memoryschaum, 40 mm präzisen ausbalancierten Lautsprechern, erhalten Benutzen ein besseres und intensiveres Spielerlebnis.

Minimales Gewicht. Maximaler Komfort.

- Anpassbarer Bügel für langen Tragekomfort
- Komfortable Polster für langen Tragekomfort
- Die Ohrpolster aus kühlendem Material sorgen für maximalen Komfort
- Leichtes Over-Ear-Design für Komfort bei längerem Tragen

Aufregendes und intensives Spielerlebnis

- Lautstärkeregelung und Mikrofon-Stummschalter
- Hervorragende Geräuschisolierung durch geschlossenes Design
- Dirac HD und 3D Sound-Schalter für ein unvergleichliches Klangerlebnis
- Intuitive USB-Steckverbindung

PHILIPS

Besonderheiten

Verstellbarer Bügel



Die einzigartige Bügelkonstruktion sorgt für eine individuelle und komfortable Passform. Zusammen mit der Höheneinstellung bietet sie lang anhaltenden Tragekomfort.

Hervorragende Geräuschisolierung durch



Hervorragende Geräuschisolierung durch geschlossenes Design


Komfortable Polster

Komfortable Polster für langen Tragekomfort

Kühlendes Ohrpolster-Design

Neigbare Ohrpolster aus kühlendem Material für maximalen Komfort

Leichtes Over-Ear-Design




Leichtes Over-Ear-Design, verstellbarer Kopfbügel und weiche Ohrpolster sorgen für einen optimalen Sitz und langen Tragekomfort.

Einfache Steuerung



Ob PC-Gaming oder Online-Meeting: Lautstärkeregelung und Stummschaltung erfolgen einfach per Tastendruck auf der integrierten Fernbedienung.

Beeindruckendes Surround Sound-Erlebnis



Professionelle und renommierte Dirac HD/3D-Soundtechnologie für beeindruckende Klangqualität und ein natürliches, transparentes Audioerlebnis mit präziser räumlicher Positionierung.

USB-Anschluss

Intuitive USB-Steckverbindung

Daten

Sound

- Akustiksystem: Geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Impedanz: 32 Ohm
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Maximale Eingangsleistung: 20 mW
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Typ: Dynamic
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz

Anschlüsse

- Kabellänge: 2,5

Komfort

- Lautstärkeregelung
- Stummschaltung

Zubehör

- Inklusive: Kurzanleitung

Design

- Farbe: Schwarz
- Tragemöglichkeit: Kopfbügel

Produktabmessungen

- Gewicht: 0,25 kg

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Box
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Regalaufstellung: Hängend
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,5 x 24 x 7,5 cm
- Bruttogewicht: 0,45 kg
- Nettogewicht: 0,25 kg
- Eigengewicht: 0,2 kg
- EAN: 48 95229 11928 4

Außenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Außenkarton (L x B x H): 53 x 44,5 x 54,2 cm
- Bruttogewicht: 14,46 kg
- Nettogewicht: 6 kg
- Eigengewicht: 8,46 kg
- GTIN: 1 48 95229 11928 1

Innenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Innenkarton (L x B x H): 25 x 21,2 x 24,5 cm
- Bruttogewicht: 1,59 kg
- Nettogewicht: 0,75 kg
- Eigengewicht: 0,84 kg
- GTIN: 2 48 95229 11928 8



Ausstellungsdatum
2021-09-15

Version: 4.1.1

12 NC: 8670 001 75069
EAN: 48 95229 11928 4

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com