

Philips NULL
Casque pour jeux PC

HP 40 mm/conception arrière
fermée

Circum-aural
Coussinets confortables
Pliage polyvalent compact



TAGH401BL

Une expérience de jeu immersive exceptionnelle

Avec sa technologie professionnelle surround Dirac 3D, son design ultra-léger, son arceau réglable, l'utilisation de PU frais au toucher, ses coussinets de coque en mousse à mémoire de forme et ses haut-parleurs de 40 mm finement réglés, l'expérience de jeu est encore plus immersive.

Poids minimal, confort maximal.

- Arceau réglable pour un confort longue durée
- Coussinets confortables pour une utilisation longue durée
- Les coques recouvertes d'une matière fraîche au toucher offrent un confort maximal
- Design circum-aural léger pour un confort longue durée

Une expérience de jeu stimulante et immersive

- Réglage du volume du jeu et interrupteur du micro
- Excellente isolation phonique grâce à la conception arrière fermée
- Commutateur de son Dirac HD et 3D, pour une musique encore plus immersive
- Connectivité USB intuitive

PHILIPS

Casque pour jeux PC

HP 40 mm/conception arrière fermée Circum-aural, Coussinets confortables, Pliage polyvalent compact

TAGH401BL/00

Points forts

Bandeau réglable



L'arceau au design unique offre un maintien confortable et personnalisé, avec réglage de la hauteur, pour un confort longue durée.

Excellente isolation phonique



Excellente isolation phonique grâce à la conception arrière fermée


Coussinets confortables

Coussinets confortables pour une utilisation longue durée

Design de coques fraîches au toucher

Les coques douces recouvertes d'une matière fraîche au toucher sont orientables, pour un confort maximal.

Design circum-aural léger




Le design circum-aural léger, l'arceau réglable et les coussinets doux assurent un maintien optimal et un confort longue durée.

Contrôle aisé



La télécommande intégrée permet de régler le volume des haut-parleurs et de couper le son du micro à l'aide d'un seul bouton, ce qui convient aussi bien aux jeux d'équipe sur PC qu'aux réunions en ligne.

Un son immersif



La technologie audio professionnelle réputée Dirac HD/3D améliore significativement la qualité sonore, avec un positionnement spatial précis ainsi qu'une acoustique naturelle et transparente.

Connectivité USB

Connectivité USB intuitive

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Impédance: 32 ohms
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Puissance d'entrée maximale: 20 mW
- Sensibilité: 102 dB
- Type: Dynamique
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz

Connectivité

- Longueur du câble: 2,5

Pratique

- Réglage du volume
- Bouton de désactivation du son

Accessoires

- Inclus: Guide de démarrage rapide

Design

- Couleur: Noire
- Style de port: Arceau

Dimensions du produit

- Poids: 0,25 kg

Dimensions du produit emballé

- Type d'emballage: Boîte
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 24 x 7,5 cm
- Poids brut: 0,45 kg
- Poids net: 0,25 kg
- Poids à vide: 0,2 kg
- EAN: 48 95229 11928 4

Carton externe

- Nombre de produits emballés: 24
- Carton externe (l x l x H): 53 x 44,5 x 54,2 cm
- Poids brut: 14,46 kg
- Poids net: 6 kg
- Poids à vide: 8,46 kg
- GTIN: 1 48 95229 11928 1

Carton interne

- Nombre de produits emballés: 3
- Carton interne (l x l x H): 25 x 21,2 x 24,5 cm
- Poids brut: 1,59 kg
- Poids net: 0,75 kg
- Poids à vide: 0,84 kg
- GTIN: 2 48 95229 11928 8



Date de publication
2021-09-15

Version: 4.1.1

12 NC: 8670 001 75069
EAN: 48 95229 11928 4

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com