

Philips 4000 Series
Datorspēļu austiņas

40 mm skaļruņi/noslēgta
konstrukcija

Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas vairākos
veidos

TAGH401BL



Uzlabota aizraujoša spēlēšanas pieredze

Dirac telpiskās skaņas risinājums, īpaši vieglā konstrukcija, regulējamā galvas stīpa, poliuretāna ausu uzlikas ar dzesējošu sajūtu un ausu spilventiņi ar noturīgu formu, kā arī 40 mm precīzi izvietotie skaļruņi nodrošina lietotājam labāku, aizraujošu spēlēšanas pieredzi.

Minimāls svars. Maksimāls komforts.

- Regulējama galvas stīpa ilgam valkāšanas komfortam
- Ērts polsterējums ilgstošai valkāšanai
- Ausu uzlikas, kas izgatavotas no atsvaidzinošu sajūtu radoša materiāla, nodrošina maksimālu komforta līmeni
- Viegla galvas stīpas konstrukcija ilgstošam valkāšanas komfortam

Saistoša un aizraujoša spēlēšanas pieredze

- Spēles skaļuma vadība un mikrofona skaņas izslēgšanas slēdzis
- Lieliska skaņas izolācija ar noslēgto konstrukciju
- Intuitīva savienojamība ar USB spraudni
- Diracs telpiskās skaņas risinājums uzlabo visaptverošas skaņas efektu

PHILIPS

Datorspēļu austiņas

40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija Ar galvas stīpu, Mīksts ausu polsterējums, Kompakti salokāmas vairākos veidos

Izceltie produkti

Regulējama galvas stīpa




Unikāla galvas stīpas konstrukcija nodrošina personalizētu un ērtu valkāšanu. Ar augstuma regulēšanu tā nodrošina ilgāku valkāšanas komfortu.

Lieliska skaņas izolācija



Lieliska skaņas izolācija ar noslēgto konstrukciju

Ērts polsterējums




Ērts polsterējums ilgstošai valkāšanai

Atsvaidzinošu sajūtu radoša ausu uzliku konstrukcija

Ausu uzliku, kas izgatavotas no atsvaidzinošu sajūtu radoša materiāla, leņķi ir iespējams regulēt maksimālam ērtumam.

Viegla galvas stīpas konstrukcija



Viegla galvas stīpas konstrukcija, regulējama stīpa un mīksti polsterējumi nodrošina ērtu pielāgošanu un ilgstošu komfortu.

Vienkārša vadība




Iebūvētā tālvadības pults ļauj regulēt skaļruņu skaļuma līmeni un izslēgt mikroфона skaņu ar vienu pogu, piemērotas gan komandu datorspēlēm, gan tiešsaistes sanāksmēm.

Savienojamība ar USB spraudni

Intuitīva savienojamība ar USB spraudni

Iekļaujosa skaņa



Dirac telpiskās skaņas risinājums sniedz ievērojamu skaņas kvalitātes uzlabojumu un izcilu visaptverošas skaņas efektu: precīzs telpiskais izvietojums, balansētāka un skaidrāka skaņa ar izteiktākām niansēm.

TAGH401BL/00

Specifikācijas

Skaņa

- Akustiskā sistēma: Slēgta
- Magnēta veids: Neodīms
- Pilnā pretestība: 32 omi
- Skaļruņa diametrs: 40 mm
- Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
- Jūtība: 102 dB
- Tips: Dinamisks
- Frekvences reakcija: 20-20000 Hz

Savienojamība

- Vada garums: 2,5

Lietošanas komforts

- Skaļuma vadība
- Skaļuma izslēgšanas slēdzis

Piederumi

- Iekļauts: Īsa lietošanas pamācība

Dizains

- Krāsa: Melna
- Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu

Produkta izmēri

- Svars: 0,25 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 19,5 x 24 x 7,5 cm
- Bruto svars: 0,45 kg
- Neto svars: 0,25 kg
- Taras svars: 0,2 kg
- EAN: 48 95229 11928 4

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Outer carton (L x W x H): 53 x 44,5 x 54,2 cm
- Bruto svars: 14,46 kg
- Neto svars: 6 kg
- Taras svars: 8,46 kg
- GTIN: 1 48 95229 11928 1

Iekšējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Inner carton (L x W x H): 25 x 21,2 x 24,5 cm
- Bruto svars: 1,59 kg
- Neto svars: 0,75 kg
- Taras svars: 0,84 kg
- GTIN: 2 48 95229 11928 8



Izlaides datums
2021-12-13

Versija: 6.1.1

12 NC: 8670 001 75069
EAN: 48 95229 11928 4

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com