

„Philips“ 4000 Series
Kompiuterio žaidimų
ausinės

40 mm garsiakalbiai / uždara
nugarėlė

Ausis uždengiančios
Minkštos ausų pagalvėlės
Kompakt. sulankstomos keliais
būdais



TAGH401BL

Patobulintas, prikaustantis žaidimas

Su „Dirac Spatial Audio“ technologija, ypač lengvu dizainu, reguliuojama galvos juosta, vėsinimo pojūtį suteikiančiu PU ir „memory“ putų ausinių įdėklų, 40 mm tiksliai subalansuotais garsiakalbiais suteikite naudotojams labiau prikaustantį žaidimą.

Minimalus svoris. Maksimalus komfortas.

- Reguliuojamas lankelis užtikrina ilgalaikį komfortą
- Patogios pagalvėlės, kad galėtumėte ilgai dėvėti
- Su ausų gaubteliais iš vėsinimo pojūtį suteikiančios medžiagos pajusite didžiausią komfortą
- Ant ausų uždėdama lengva konstrukcija užtikrina komfortą ilgai dėvint

Jaudinantis ir prikaustantis žaidimas

- Žaidimo garsumo valdymas ir mikrofono nutildymo jungiklis
- Puiki garso izoliacija dėl uždaro dizaino
- Intuityvus USB kištuko prijungiamumas
- Labiau įsijausite į garsą su „Dirac Spatial Audio“ technologija

PHILIPS

Kompiuterio žaidimų ausinės

40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė Ausis uždengiančios, Minkštos ausų pagalvėlės, Kompakt. sulankstomos keliais būdais


Ypatybės

Reguliuojamas lankelis




Unikali ausinių lankelio konstrukcija leis jas užsidėti patogiai ir taip, kaip jums labiausiai patinka. Reguliuodami aukštį galite patogiai dėvėti ausines kur kas ilgesnį laiką.

Puiki garso izoliacija dėl



Puiki garso izoliacija dėl uždaro dizaino

Patogios pagalvėlės




Patogios pagalvėlės, kad galėtumėte ilgai dėvėti

Vėsinimo pojūtį suteikiančių ausų gaubtelių konstrukcija

Ausų gaubteliais iš vėsinimo pojūtį suteikiančios medžiagos, kuriuos galima pakreipti ir pajusti didžiausią komfortą.

Ant ausų uždedama lengva konstrukcija



Ant ausų uždedama lengva konstrukcija, reguliuojamas lankelis ir minkštos pagalvėlės puikiai priglunda ir užtikrina komfortą ilgai dėvint.

Paprastas valdymas



Įmontuotu nuotolinio valdymo pultu galima reguliuoti garsiakalbio garsumą ir nutildyti mikrofoną „vienu mygtuku“ – naudinga tiek žaidžiant komandinius kompiuterinius žaidimus, tiek dalyvaujant susitikimuose internetu.

USB kištuko prijungiamumas

Intuityvus USB kištuko prijungiamumas

Įtraukiantis aplinka



„Dirac Spatial Audio“ technologija, apimanti tikslų erdvinį padėties nustatymą, geriau subalansuotą ir aiškų garsą bei raiškesnes detales, pasižymi stulbinančiai geresne garso kokybe, kad visiškai įsijaustumėte.

TAGH401BL/00

Specifikacijos

Garsas

- Akustinė sistema: Uždara
- Magnetinio tipo: „Neodymium“
- Pilnutinė varža: 32 omai
- Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
- Didžiausia įvesties galia: 20 mW
- Jautrumas: 102 dB
- Tipas: dinaminis
- Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz

Prijungimo galimybė

- Kabelio ilgis: 2,5

Patogumas

- Garsumo reguliatorius
- Nutildymo jungiklis

Priedai

- Įtraukta: Greitos pradžios vadovas

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Dėvėjimo stilius: Ausinės

Gaminio matmenys

- Svoris: 0,25 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Dėžė
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 19,5 x 24 x 7,5 cm
- Bendras svoris: 0,45 kg
- Grynas svoris: 0,25 kg
- Pakuotės svoris: 0,2 kg
- EAN: 48 95229 11928 4

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Outer carton (L x W x H): 53 x 44,5 x 54,2 cm
- Bendras svoris: 14,46 kg
- Grynas svoris: 6 kg
- Pakuotės svoris: 8,46 kg
- GTIN: 1 48 95229 11928 1

Vidinė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Inner carton (L x W x H): 25 x 21,2 x 24,5 cm
- Bendras svoris: 1,59 kg
- Grynas svoris: 0,75 kg
- Pakuotės svoris: 0,84 kg
- GTIN: 2 48 95229 11928 8



Išleidimo data 2022-05-09

Versija: 6.1.1

12 NC: 8670 001 75069
EAN: 48 95229 11928 4

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com