




Philips
Cuffie stereo

Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Fascia leggera



TAH2005BK

Questo è il tuo momento

Dalle tue canzoni preferite ai podcast più recenti, queste semplici cuffie over ear offrono una vestibilità comoda e un audio nitido. Sono perfette per l'uso quotidiano e il cavo da 2 m è della lunghezza ideale per collegarle ai tuoi dispositivi preferiti.

Pronti all'uso

- Libera i tuoi suoni
- Potenti driver al neodimio da 40 mm
- Audio nitido e chiaro
- Buon isolamento acustico passivo. Musica tutta per te

Vestibilità facilmente adattabile

- Comodità prolungata. Comfort quotidiano
- Fascia imbottita, regolabile
- Morbidi cuscinetti

Non si scaricano mai

- Comodo cavo per cuffie da 2 m
- Collegamento ai tuoi dispositivi preferiti

PHILIPS

Cuffie stereo
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Fascia leggera

TAH2005BK/00

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: Chiuso
- Tipo di magnete: Ferrite
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Sensibilità: 80 dB
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Potenza in ingresso massima: 50 mW

Connettività

- Lunghezza cavo: 2 m
- Connettore: 3,5mm

Accessori

- Spinotto adattatore: 3,5 - 6,3 mm

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
17 x 22,8 x 8 cm

- EAN: 48 95229 10998 8
- Peso lordo: 0,28 Kg
- Peso netto: 0,185 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tara: 0,095 Kg

Scatola esterna

- Peso lordo: 1,06 Kg
- GTIN: 1 48 95229 10998 5
- Scatola esterna (L x L x A): 27,2 x 19,2 x 23,6 cm
- Peso netto: 0,555 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Tara: 0,505 Kg

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 16,5 x 7,45 x 18,5 cm
- Peso: 0,185 Kg

In evidenza

Libera i tuoi suoni

Queste cuffie cablate over ear consentono un ascolto prolungato con il massimo comfort. I potenti driver da 40 mm offrono un audio nitido e chiaro. Il design over ear garantisce un buon isolamento acustico passivo e gli altri non sentiranno ciò che stai ascoltando.

Comodità prolungata

La fascia imbottita regolabile si adatta alla forma della testa e i morbidi cuscinetti sono ideali per sessioni di ascolto prolungate. Sono prive di batteria, quindi non c'è limite al tempo di riproduzione. Ideali per ascoltare i podcast più recenti.

Collegamento ai dispositivi

Il cavo per cuffie da 2 m è perfetto per collegarle a un laptop o tablet. Quando sei in viaggio, questo cavo ti consente di riporre il dispositivo in modo sicuro in una borsa o in tasca mentre ascolti a mani libere.



Data di rilascio
2021-06-27

Versione: 6.1.5

12 NC: 8670 001 68047
EAN: 48 95229 10998 8

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com