



Philips  
Casque sans fil supra-aural

HP 32 mm/concep. arrière  
fermée

Supra-aural  
Pliage compact  
Jusqu'à 29 h d'autonomie

TAH4205BL

## Des basses intenses

Une musique intense avec des basses plus puissantes. Ce casque supra-aural sans fil est équipé d'un bouton d'amplification des basses qui vous permet de les intensifier quand bon vous semble. Profitez de 29 heures d'autonomie, d'une charge rapide et d'un choix de coloris mats tendances.

### Pratique pour les déplacements

- Conception pliable à plat pour un rangement facile
- Pliage compact pour un transport facile
- Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels
- Appairage intelligent. Recherche automatique des appareils Bluetooth.

### 29 heures d'autonomie et des basses puissantes.

- 29 heures d'autonomie. Charge USB-C.
- Puissants haut-parleurs en néodyme de 32 mm
- Bouton d'amplification des basses pour des basses plus puissantes
- Chargez votre appareil pendant 15 minutes et profitez de 4 heures d'autonomie supplémentaire
- Excellente isolation phonique grâce à la conception arrière fermée

### Une finition matte et un confort maximal.

- Coloris mats tendances
- Arceau rembourré léger et réglable
- Les coques souples sont orientables afin de maximiser votre confort

# PHILIPS

Casque sans fil supra-aural  
HP 32 mm/concep. arrière fermée Supra-aural, Pliage compact, Jusqu'à 29 h d'autonomie

TAH4205BL/00

## Caractéristiques

### Son

- Impédance: 32 ohms
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Sensibilité: 110 dB (1 kHz)
- Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Type de haut-parleur: Dynamique

### Connectivité

- Version Bluetooth®: 5.0
- Codec pris en charge: SBC
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®
- Sans fil
- Microphone: Microphone intégré

### Pratique

- Type de commande: Bouton

### Design

- Couleur: Bleu
- Style de port: Arceau
- Conception pliable: Plat

### Alimentation

- Autonomie en lecture: 29 h
- Auton. conv.: 21 h
- Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)
- Capacité de la batterie (casque): 250 mAh
- Autonomie de la batterie en mode veille: 166 h
- Temps de charge: 2 h
- Temps de charge rapide: 15 min pour 4 heures

- Nombre de piles: 1 pièce
- Poids de la batterie (total): 5,3 g
- Rechargeable

### Accessoires

- Câble de recharge: Câble USB-C
- Guide de démarrage rapide

### Carton externe

- Nombre de produits emballés: 3
- Carton externe (l x l x H): 21,2 x 17 x 24 cm
- Poids brut: 1,043 kg
- Poids net: 0,5415 kg
- Poids à vide: 0,5015 kg
- GTIN: 1 48 95229 11030 1

### Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P):  
16,5 x 18,5 x 4 cm
- Poids: 0,15 kg

### Dimensions du produit emballé

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):  
19,5 x 22,5 x 5 cm
- EAN: 48 95229 11030 4
- Poids brut: 0,286 kg
- Poids net: 0,1805 kg
- Poids à vide: 0,1055 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Suspension

### UPC

- UPC: 8 40063 20112 5



## Points forts

### Bouton d'amplification des basses.

Ce casque supra-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.

### 29 heures d'autonomie.

Une charge de 2 heures via USB-C permet jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus.

### Légèreté

Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.

### Conception ultra-plaie

Des basses rien que pour vous. Les coques se replient et pivotent vers l'intérieur, pour un rangement facile dans votre poche ou votre sac. Il vous suffit de les replier pour les prendre avec vous en déplacement.

### Bouton multifonction.

Vous n'aimez pas le titre en cours de lecture ? Passez au suivant en effectuant une pression longue. Vous voulez refuser un appel ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Grâce à l'appairage Bluetooth® intelligent, ces écouteurs gardent en mémoire les derniers appareils auquel ils ont été appairés.

### Pliage compact

Pliage réellement compact, idéal en déplacement, vous permettant d'emporter votre musique partout avec vous



Date de publication  
2022-01-06

Version: 7.4.7

12 NC: 8670 001 68199  
EAN: 48 95229 11030 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)